

ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e

Ethernet-kabel kategori 5e, klass D - testad upp till 200 MHz

Datakabel kategori 5e, klass D – testad till 200 MHz

Info

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR



Flamhämmande



Halogenfri



Störningssignaler

Fördelar

LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801

Användningsområden

I områden med väldigt många anslutningar

För kabelinstallation i kontors-, administrations- och utvecklingsbyggnader inom den tertiära sektorn (mellan våningar).

Kabellängd i tertiärt område (våningsplan) får inte vara längre än 100 m enligt standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173 (90 m i kabelkanal + 10 m i arbetsområde).

Produktegenskaper

Överföring av digitala och analoga datasignaler

IEEE 802.3: 10/100/1000 bas-T

Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

LAN CAT.5e-kablar från Lapp Kabel för strukturerade kablagssystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass D).

Design

Solid ledare 4x2xAWG24/1

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e

U/UTP: ingen gemensam- och parskärm

F/UTP: folieskärm som gemensam skärm

SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par

Ytermantel i PVC-utförande (grå RAL 7035) eller LSZH-utförande (orange RAL 2003)

Tekniska data

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000830

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie:

Fast: 4 x kabeldiametern

Under installation: 8 x kabeldiametern

Impedans:

100 Ω $\pm$ 15%

Temperaturområde:

Under installation: 0 °C till +50 °C

Fast: -20 °C till +60 °C

Observera

Förpackningsstorlek: trumma

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e

Art nr	Benämning	Antal par och AWG per ledare	Max. ledardiameter i mm	Ytterdiameter (mm)	Färg	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
2170951	200 SF/UTP Cat.5e	4 x 2 x AWG24/1	1,05	6.3	grå	28	46
LSZH							
2170952	200 F/UTP Cat.5e LSZH	4 x 2 x AWG24/1	1,05	6.3	orange	18	40
2170953	200 SF/UTP Cat.5e LSZH	4 x 2 x AWG24/1	1,05	6.4	orange	28	46
PVC							
2170950	ETHERLINE® LAN kategori 5e U/UTP 4x2x24AWG	4 x 2 x AWG24/1	0,9	5.1	grå	17	32

ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e