

UNITRONIC® LiYCY A

Skärmad dataöverföringskabel med färgkod enligt DIN 47100 – UL/CSA-godkänd

Skärmad lågfrekvent datakabel i PVC, DIN 47100, UL CSA AWM, flexibel (0,34 mm² flertrådig Maxi TERMINAL[®]), flammhämmande, mätteknik - styrteknik - reglerteknik

Info

A för Avancerad och i detta fallet: UL- och CSA-godkännanden
Fler mått och färger vid förfrågan



Störningssignaler

Fördelar

En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning

Användningsområden

Kabeldragning för apparater, maskiner avsedda för export till den nordamerikanska marknaden eller till länder där UL/CSA-certifierade kablar används.

För den nordamerikanska marknaden

Produktegenskaper

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2, UL VW-1 och CSA FT 1

Standarder/Godkännanden

UL AWM Style 2464

CSA AWM I/II A

UL File No. E63634

Design

Ledare av fintrådig förtent koppartråd

Ledarisolering av PVC

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LiYCY A

Förtent kopparfläta

Ytermantel i PVC-specialblandning Ytermantelfärg: Mörkgrå

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel
Ledaridentifikation:	DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9
Ledaruppbyggnad:	Ledare med AWG-mått, 7, 19 eller 37 trådar
Minsta böjningsradie:	Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern Fast: 6 x kabeldiametern
Märkspänning:	UL/CSA: 300 V
Provspänning:	1500 V
Temperaturområde:	Flyttas ibland: -5 till +70 °C (UL: +80 °C) Fast dragning (IEC): -40 °C till +80 °C UL: maximalt +80 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole 152 m, trumma 305 m

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UNITRONIC® LIYCY A

Art nr	Antal ledare och AWG per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparvikt [kg/km]	Vikt [kg/km]
UNITRONIC® LIYCY A				
0044602	2 x AWG26/7	4,3	15,6	25
0044604	4 x AWG26/7	4,7	18	30
0044652	2 x AWG24/7	4,7	17,6	29
0044655	5 x AWG24/7	5,5	28,5	44
0044658	8 x AWG24/7	6,4	31,1	61
0044662	12 x AWG24/7	7,3	51,8	96
0044702	2 x AWG22/7	5,5	17,6	44
0044703	3 x AWG22/7	5,7	21,2	49
0044704	4 x AWG22/7	6,1	27,3	59
0044705	5 x AWG22/7	6,6	30,8	63
0044707	7 x AWG22/7	7,1	46,4	87
0044712	12 x AWG22/7	8,9	66,8	120
0044716	16 x AWG22/7	9,8	83,9	145
0044721	21 x AWG22/7	11,3	109,4	204
0044732	2 x AWG20/7	6	24,4	41
0044733	3 x AWG20/7	6,3	29,9	47
0044735	5 x AWG20/7	7,3	49,2	91
0044738	8 x AWG20/7	9,1	70,8	102
0044746	2 x AWG19/19	6,3	27,9	66
0044850	7 x AWG18/19	8,9	93,2	160,8
0044851	10 x AWG18/19	11,5	130,9	200
0044912	12 x AWG16/19	13,7	248,6	375