


HITRONIC® HVW Armerad utomhuskabel

Outdoor cable with corrugated steel tape, stranded loose tubes and non-metallic strain relief

HITRONIC® HVW armoured outdoor cable with stranded loose tubes, corrugated steel tape
A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y nx12 single-mode or multimode fibres

Info

Kabel med korrugerat stålmantelband för ökad mekanisk belastning



Halogenfri



Mekanisk resistens



Låg vikt



Optimal dragavlastning



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

Armering ger utmärkt skydd mot hög mekanisk belastning samt skadedjur

Lämplig för förläggning direkt i jord

Enkel att installera tack vare kompakt design, hög flexibilitet, robust mantel och liten böjningsradie

UV-beständig samt vattentät tvärgående och längsgående

Användningsområden

Installationsmetoder: tomma plaströr, kanaler och stegar

För användning utomhus

Områdesnät

WAN-applikationer

Industriella miljöer

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HVW Armerad utomhuskabel

Produktegenskaper

Flera lösa tuber med upp till 144 fibrer
(12 lösa tuber med 12 fibrer var)
Färgkodade fibrer och lösa tuber
Vattentät longitudinellt
Utmärkt skydd mot gnagare
Robust, halogenfri yttermantel

Design

Upp till 12 geléfyllda tuber
Vattenblockerande, förstärkt dragavlastning av glasgarn
Armering av korrugerad ståltejp
Yttermantel av PE
Färg: svart (RAL 9005)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034 ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel
Dimensioner:	Primärt mantlad fiber: 250 µm Kabel: se tabell
Ledaridentifikation:	För fiberfärgkod, se datablad
Fibertyp:	GOF - glasfiber
Standardbeteckning:	A-DQ(ZN)(SR)2Y
Optiska värden:	Se datablad
Optisk fibertyp:	Kärnmaterial: glas Cladding: glas
Tillåten böjningsradie:	Statisk: $\geq 15 \times$ kabeldiametern Dynamisk: $\geq 20 \times$ kabeldiametern
Tillåten dragkraft:	Fast installation: 3 000 N Kortvarigt: 5 000 N
Temperaturområde:	Fast installation: -50°C till +100°C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kablarna levereras även som föravslutade fiberoptiska stamledningar.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

HITRONIC® HVW Armerad utomhuskabel

Art nr	Benämning	Fibertyp	Antal fibrer	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
Single-mode E 9 OS2					
26900924	HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	10	98
26900948	HITRONIC® HVW3000 4x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	12,5	148
26900972	HITRONIC® HVW3000 6x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	72	16	215
26900996	HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	16	222
26900944	HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	144	18,5	261