

TRAXLINE FOC 700

Högflexibel PUR-mantlad fiberoptisk kabel för användning i släpkedjor

Högflexibel PUR-mantlad fiberoptisk kabel för användning i släpkedjor. Klarar upp till 7 miljoner cykler. Halogenfri. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Används för optiska signaler i industriell miljö. Multimode 1300 nm. Åklängder upp till 500 m

EMC-säker och UV-beständig. Ingen crosstalk och klarar extremt hög belastning

Används för torra och våta miljöer, utomhus och även för fast förläggning



Lämplig för användning utomhus



Flamhämmande



Halogenfri



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Släpkedja



Störningssignaler

TRAXLINE FOC 700



UV-beständig

Fördelar

Högflexibel glasfiberkabel för installation i släpkedjor
Absolut EMC-säker
Klarar extremt hög belastning
Ingen crosstalk

Användningsområden

För optiska signaler i industriell miljö
För torra och våta miljöer även utomhus
Även för fast förläggning

Produktegenskaper

Multimode 1300 nm
Åklängder upp till 500 m
Klarar upp till 7 miljoner cykler
Halogenfri
UV-beständig

Standarder/Godkännanden

IEC 60794
IEC 61300

Design/Utförande

Ledare av glasfiber
Isolation av PP/TPE, färgkodad
Ledarna koncentriskt placerad runt en central filler
Ytermantel av PUR, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Färgmärkta ledare
Minsta böjningsradie:	7,5 x kabeldiametern
Temperaturområde:	-30 °C till +90 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE FOC 700

Art nr	Benämning	Fibertyp	Antal fibrer	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
83530170	TRAXLINE FOC 700 6G50/125	50/125	6	13,4	140
83530171	TRAXLINE FOC 700 6G62,5/125	62,5/125	6	13,4	140
83530172	TRAXLINE FOC 700 12G50/125	50/125	12	13,4	140
83530173	TRAXLINE FOC 700 12G62,5/125	62,5/125	12	13,4	140