

ETHERLINE® SERVO DQ

Encoderkablar för DRIVE CLiQ-applikationer

Encoderkabel för DRIVE CLiQ-applikationer Cat.5e, innehåller ett ledarpår för kraftförsörjning. Kan användas i släpkedja

Info

DRIVE CLiQ applikationer
För högflexibel användning



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Släpkedja

Fördelar

Mycket flexibel datakabel med yttermantel i PUR, för de högsta hållbarhetskraven även i ett tuffa miljöer
Cat.5e-Prestanda

Högkvalitativ skärmning för områden med hög elektromagnetisk störning

Användningsområden

För användning i släpkedjor och rörliga maskindelar i torra och fuktiga utrymmen

Encoderkablar

2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

för industriellt sekundärt och tertiärt kablage enligt EN 50173-3 och

ISO/IEC 24702

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® SERVO DQ

Produktegenskaper

Yttermanteln av PUR är resistent mot de allra flesta oljorna samt hydrualvätska
Cat.5e encoderkabel lämplig för släpkedja
Halogenfri enligt VDE 0472-815

Standarder/Godkännanden

UL AWM Style 20987
Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Design

Datapar: 26 AWG (19-wire) Kraftledare: 22 AWG (19-trådar)
Tvinning: datapar och strömförsörjningsledare tvinnas tillsammans
Ledarisolering av polyetylen (PE)
Skärmning: Lindad aluminiumfolie i kombination med förtent kopparfläta
Yttermantel: PUR-blandning, halogenfri
Färg på yttermanteln: grön (RAL 6018)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
Minsta böjningsradie:	Fast: 6 x kabeldiametern Flexibel: 8 x kabeldiametern
Provspänning:	Ledare/ledare: 1 500 V Ledare/Skärm: 1 000 V
Impedans:	100 Ω \pm 15%
Temperaturområde:	Fast: -40 °C till +80 °C Flexibel: -30 °C till +70 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ETHERLINE® SERVO DQ

Art nr	Benämning	Antal par och AWG per ledare	Yttre diameter mm	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
2170937	ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e	2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG	6.9	39	63

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16