


LiFY

Flexibel vid låga temperaturer, klass 6 enkelledare för apparater och mätutrustningar

LiFY, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC, extra fint tvinnad/extremt flexibel mätkabel, skyddad för lågspänning, max. +70 °C

Info

Extremt flexibel / Extra fintrådig



Fördelar

Mycket mjuk PVC-isolering som är flexibel vid låga temperaturer

Användningsområden

För användning i och på mobil utrustning

För mätinstallationer i tekniska laborationer, utbildning och elektriska laboratorier

Standarder/Godkännanden

Baserad på VDE 0812 och VDE 0250-1

Design

Extra fintrådig koppartråd

Ledarisolering: baserad på PVC

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppgbyggnad:

Superfintrådig ledare: 0,07 mm enligt IEC klass 6

Märkspänning:

Mycket flexibla LiFY-ledare:

upp till 1,0 mm²: U₀/U: 300/500 V,

från 1,5 mm²: U₀/U: 450/750 V

LiFY

Temperaturområde:

Flexibel: -15°C till +70°C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Ikke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Art nr	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	Ledarfärg	Kopparindex (kg/km)	Förp.
4560017S	0.75	2.5	Grön/gul	7,2	100
4560013S	0.75	2.5	svart	7,2	100
4560014S	0.75	2.5	blå	7,2	100
4560016S	0.75	2.5	röd	7,2	100
4560027S	1	2.9	Grön/gul	9,6	100
4560023S	1	2.9	svart	9,6	100
4560024S	1	2.9	blå	9,6	100
4560026S	1	2.9	röd	9,6	100
4560037S	1.5	3.7	Grön/gul	14,4	100
4560033S	1.5	3.7	svart	14,4	100
4560034S	1.5	3.7	blå	14,4	100
4560036S	1.5	3.7	röd	14,4	100
4560057S	2.5	4.2	Grön/gul	24	50
4560053S	2.5	4.2	svart	24	50
4560054S	2.5	4.2	blå	24	50
4560056S	2.5	4.2	röd	24	50
4560063	4	5.1	svart	38,4	100
4560067	4	5.1	Grön/gul	38,4	50
4560064	4	5.1	blå	38,4	100
4560077	6	6	Grön/gul	57,6	50
4560073	6	6	svart	57,6	50
4560074	6	6	blå	57,6	50
4560076	6	6	röd	57,6	50
4560087	10	6.6	Grön/gul	96	50
4560083	10	6.6	svart	96	50
4560086	10	6,6	röd	96	50