

TRAXLINE CAT.5e 700 CD

Högflexibel kategori 5-kabel för förläggning i släpkedjor

Högflexibel Ethernet CAT.5e kabel för installation i släpkedjor. Används för Ethernetkommunikation, anslutning av sensorer och datasignaler.

Info

Används i släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar

Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning

Mekaniskt stark och UL AWM-godkänd för export till USA



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Släpkedja

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TRAXLINE CAT.5e 700 CD



Störningssignaler



UV-beständig

Fördelar

Högflexibel Ethernet CAT.5e kabel för installation i släpkedjor
Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning
UL AWM-godkänd för export till USA
Mekaniskt stark

Användningsområden

I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
Ethernetkommunikation
Anslutning av sensorer
Datasignaler

Produktegenskaper

Åklängder upp till 60 m
Klarar upp till 7 miljoner cykler
Högflexibel
Oljebeständig
UV-beständig

Standarder/Godkännanden

UL AWM-godkänd

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig blank koppar
Ledarisation av specialblandning på TPM-bas
Extra stark Al-folie samt skärmfläta av förtent koppar
Ytermantel av specialblandning på PUR-bas, ljusgrön

Tekniska data

Drifttoppspänning (ej för starkström):	30 V (VDE), 30 V (UL)
Minsta böjningsradie:	10 x kabeldiametern
Temperaturområde:	-40 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE CAT.5e 700 CD

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530168	4 x 2 x 0,15	7,1	30	55