

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - PVC-batterikabel till nyttofordon, svart-röd färg för batterier, 60V DC, ADR, TÜV, ISO

Info

Twin-batterikabel

För nyttofordon

För transporter med farligt gods



God kemisk resistens



UV-beständig

Fördelar

Identifiering av polaritet är möjlig utan att skala av manteln (kabeltexten är alltid tryckt på den positiva polen). Detta utesluter felaktiga anslutningar.

Ledarna blir inte fransiga efter skalning vilket underlättar efterföljande hantering, t.ex. vid krimpning/kontaktering

Särskilt ADR-godkännande

Användningsområden

Batterikabel mellan strömkälla och förbrukare

För nyttofordon

Produktegenskaper

Dubbelmantlad version, extremt tålig, för installation utan kabelskydd

Trots mycket stabil förbindning är det enkelt att koppla isär ledningen manuellt

Standarder/Godkännanden

ADR-godkännande TÜ.EGG.091-04

Design

Conductor made of bare copper wires

Ledarisolering: baserad på PVC

Ytermantel av specialbas av PVC

Tekniska data

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
Minsta böjningsradie:	15 x kabeldiametern
Märkspänning:	60 V DC
Provspänning:	3000 V AC
Temperaturområde:	Fast: -40 °C till +85 °C Applikationsområde, klass A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

Detaljer om klämstyrka finns vid förfrågan, halogenfri.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre mått, bredd x höjd (mm)	Kopparindex (kg/km)
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN PVC/PVC			
7027055	PVC/PVC 2 x 6,0	15.2 x 7.1	115,2
7027056	PVC/PVC 2 x 10,0	18.8 x 8.9	192
7027057	PVC/PVC 2 x 16,0	21 x 10	307,2
7027058	PVC/PVC 2 x 25,0	25.6 x 12.3	480
7027059	PVC/PVC 2 x 35,0	28.4 x 13.5	672
7027054	PVC/PVC 2 x 50,0	33 x 16	960
7027052	PVC/PVC 2 x 70,0	39.8 x 18.4	1344