ÖLFLEX® PUR S

Flexibel köldbeständig styrkabel i polyuretan med extra fintrådiga ledare

Kraft- och styrkabel för tuffa applikationer, med extra fintrådiga ledare. Lämplig för spiralisering. Se teknisk data och och beställ i vår webshop.

Info

Mycket mjuk och flexibel tack vare superfintrådiga ledare, köldflexibel ner till -40 °C
För installation på fordon för skog, gräv och industriella maskiner och maskinverktyg
Oljebemängda miljöer även under mekanisk stress



MILTRONIC

- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Lämplig för användning utomhus
- God kemisk resistens
- Halogenfri
- Köldbeständig
- Mekanisk resistens
- Oljeresistent
- UV-beständig

Fördelar

Senaste uppdatering (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® PUR S

Kraft- och styrkabel för tuffa applikationer
Mycket mjuk och flexibel tack vare superfintrådiga ledare
Hög mekanisk hållfasthet
Hög oljebeständighet
Köldflexibel ner till -40°C

Användningsområden

Installation på fordon för skog och gräv
Industriella maskiner och maskinverktyg
Oljebemängda miljöer även under mekanisk stress
Mycket lämplig att spiralisera

Produktegenskaper

Resistent mot mineralbaserade oljor, hydrualoljor, diesel, smörjmedel och många kemikalier.
UV-beständig
Resistent mot hydrolys och mikrober
Halogenfri

Design/Utförande

Extra superfintrådiga ledare av blank koppar
Ledarsiolation: PUR
Ledare tvinnade i lager
Yttermantel av special PUR, blank svart

Tekniska data

Märkspänning Uo/U:	300/500 V (mångledare)
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 15 x kabeldiametern (oskärmad)
Provspänning:	3000 V
Skyddsledare:	G = Grön/gul, X = Utan skyddsledare
Isolationsmotstånd:	>150 kOhm x km
Temperaturområde:	Flexibel: -40°C till +80°C Fast: -50°C till +80°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Art nr	E-nummer	Antal ledare och mm² per ledare	Ledaruppbyggnad (mm)	Färgkod	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
ÖLFLEX® PUR S 15 färgmärkta ledare							
38004346	-	4 X 0,5	256 X 0,05	Svart, röd, blå, vit	6,1	19	47
ÖLFLEX® PUR S 17 färgmärkta ledare							
38000969	0299820	2 X 0,5	131 X 0,07	Svart, grå	5,3	9	34
38000971	0299830	4 G 0,5	131 X 0,07	Svart, blå, brun, g/g	6,1	19	49
30050036	-	6 X 0,5	131 X 0,07	Svart, grå, röd, blå, gul, grön	7,3	28	70
38000975	0299840	12 G 0,5	131 X 0,07	ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska-dokument	9,5	58	126
38000980	0299850	2 X 0,75	195 X 0,07	Svart, grå	5,8	14	42
38000981	0299870	3 G 0,75	195 X 0,07	ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska-dokument	6,1	21	50
38112566	0299860	3 X 0,75	195 X 0,07	Svart, röd, grå	6,1	24	50
38000982	0299890	4 G 0,75	195 X 0,07	Svart, blå, brun, g/g	6,7	28	66
38006360	0299880	4 X 0,75	195 X 0,07	Svart, röd blå, vit	6,7	32	66
38003260	0299900	7 G 0,75	195 X 0,07	ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska-dokument	8,6	50	181
38000987	0299910	12 G 0,75	195 X 0,07	ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska-dokument	10,7	86	191
38000989	0299930	18 G 0,75	195 X 0,07	ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska-dokument	12,9	130	231
38001005	0299940	2 X 1,5	392 X 0,07	Svart, grå	7	29	64
38001006	0299950	3 G 1,5	392 X 0,07	Brun, blå, g/g	7,4	43	81
38001013	0299960	12 G 1,5	392 X 0,07	ÖLFLEX® färgkod, se lapp.se/tekniska-dokument	13,6	173	274
ÖLFLEX® PUR S 27 siffermärkta ledare							
38002560	-	3 X 0,5	131 X 0,07	-	5,6	14	37
38002561	-	4 X 0,5	131 X 0,07	-	6,1	19	51
38002568	-	3 X 0,75	195 X 0,07	-	6,1	21	48
38002569	-	4 X 0,75	195 X 0,07	-	6,7	28	61
38002571	-	5 X 0,75	195 X 0,07	-	7,3	36	74
38003443	-	7 X 0,75	195 X 0,07	-	8,6	50	100

Senaste uppdatering (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

ÖLFLEX® PUR S

Art nr	E-nummer	Antal ledare och mm² per ledare	Ledaruppbyggnad (mm)	Färgkod	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
38003220	-	3 X 1,5	392 X 0,07	-	7,4	43	81
38003270	-	4 X 1,5	392 X 0,07	-	8,6	58	103
38002570	-	4 G 0,75	195 X 0,07	-	6,7	28	61
38002572	-	5 G 0,75	195 X 0,07	-	7,3	36	74
38002948	-	12 G 0,75	195 X 0,07	-	10,7	86	152
38000332	-	25 G 0,75	195 X 0,07	-	15,4	180	324
ÖLFLEX® PUR S 127 siffer- och färgmärkta ledare							
38006355	-	8 X 0,75	195 X 0,07	1 Brun, 2 Röd, 3, Orange, 4 Gul, 5 Grön, 6 Blå, 7 Lila, 8 Grå	9	57	-
Enkelledare i PUR							
83109679	-	1 X 0,34	173 X 0,05	Svart	1,6	3	-

Senaste uppdatering (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.