HITRONIC® HDH Mini breakout-kabel


Delbar inomhuskabel med LSZH-yttermantel, halogenfri; J-V(ZN)HH

Indoor cable for fixed installation in cable ducts with up to 12 fibres single-mode or multimode
J-V(ZN)HH

Info
CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
Mini-breakout-kabel för direktanslutning av kontakter







Halogenfri

Värmebeständig

Låg vikt

Fördelar
Mycket enkel att installera tack vare kompakt design, hög böjlighet och små böjningsradier
Lämplig för fältmontage
Universalkabel för kabeldragning i byggnader
Inga elektromagnetiska störningar eftersom kabeln inte innehåller någon metall (totalt dielektrisk)

Användningsområden
För användning inomhus
Tertiär förläggning
Strukturerad förläggning- backbone
Installationsmetoder: förläggning i slangar, kanaler, stegar, tomma plaströr, rörstammar, upphöjda golv och väggschakt

Produktegenskaper
Upp till 12 Tight Buffer-fibrer (900 µm)
Färgkodade fibrer
Brandtålig och halogenfri yttermantel
Mekaniskt robust

Senaste uppdatering (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HDH Mini breakout-kabel

Design

Tight Buffer-fibrer
Vattenblockerande, förstärkt dragavlastning av glasgarn
LSZH yttermantel
Färg: havsblå (RAL 6027) för OM3,
orange (RAL 2003) för OM2 och OM1
Tillgänglig vid förfrågan: single-mode OS2 (gul) och multimode OM4 (violett)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034 ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel
Dimensioner:	Ledare (sekundärt mantlad fiber): 900 µm Kabel: se tabell
Ledaridentifikation:	För ledarfärgkod, se datablad
Fibertyp:	GOF - glasfiber
Standardbeteckning:	J-V(ZN)H
Optiska värden:	Se datablad
Optisk fibertyp:	Kärnmaterial: glas Cladding: glas
Tillåten böjningsradie:	Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern
Temperaturområde:	Fast: -20 °C till +70 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
Kablarna levereras även som föravslutade fiberoptiska stamledningar.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
Tillgängligt vid förfrågan med multimode OM4-fibrer.

Senaste uppdatering (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

HITRONIC® HDH Mini breakout-kabel

Produktinformation

Art nr	Benämning	Fibertyp	Antal fibrer	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
Multimode G 50 OM3					
26010302	HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM3	50/125 OM3	2	6	34
26010304	HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM3	50/125 OM3	4	6,3	37
26010308	HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM3	50/125 OM3	8	7,5	57
26010312	HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM3	50/125 OM3	12	8,3	69
Multimode G 50 OM2					
26010202	HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM2	50/125 OM2	2	6	34
26010204	HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM2	50/125 OM2	4	6,3	37
26010208	HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM2	50/125 OM2	8	7,5	57
26010212	HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM2	50/125 OM2	12	8,3	69
Multimode G 62.5 OM1					
26010102	HITRONIC® HDH 2G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	2	6	34
26010104	HITRONIC® HDH 4G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	4	6,3	37
26010108	HITRONIC® HDH 8G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	8	7,5	57
26010112	HITRONIC® HDH 12G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	12	8,3	69

Senaste uppdatering (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16