

HITRONIC® HQA hängkabel


Hängkabel med flera lösa tuber och metallfri dragavlastning; ADSS-kabeltyp

HITRONIC® HQA ADSS cable (All-Dielectric Self-Supporting), non-metallic, ideal in distribution as well as transmission environments

A-DQ(ZN)2Y

Info

ADSS - All Dielectric Self Supporting



Halogenfri



Mekanisk resistens



Låg vikt



Optimal dragavlastning



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

Lämplig för milda väderförhållanden

Enkel att installera tack vare kompakt design, hög flexibilitet, robust mantel och liten böjningsradie

UV-beständig samt vattentät tvärgående och längsgående

Inga elektromagnetiska störningar eftersom kabeln inte innehåller någon metall (totalt dielektrisk)

Användningsområden

För användning utomhus

Hänger på stolpar

Installation i telemaster

Installation på byggpelare

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HQA hängkabel

Produktegenskaper

Flera lösa tuber med totalt upp till 96 fibrer
Färgkodade fibrer och lösa tuber
Mekaniska förstärkningar (centrumfillers och aramidgarn)
Robust, halogenfri ytermantel
Spännvidd upp till 90 m

Design

Upp till 8 st geléfyllda tuber
Centralt GRP-förstärkningselement
Aramidgarn som dragavlastning
Ytermantel av PE
Färg: svart (RAL 9005)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034 ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel
Dimensioner:	Primärt mantlad fiber: 250 µm Kabel: se tabell
Ledaridentifikation:	För fiberfärgkod, se datablad
Fibertyp:	GOF - glasfiber
Standardbeteckning:	A-DQ(ZN)2Y - ADSS All-Dielectric Self-Supporting
Optiska värden:	Se datablad
Optisk fibertyp:	Kärnmaterial: glas Cladding: glas
Tillåten böjningsradie:	Statisk: $\geq 15 \times$ kabeldiametern Dynamisk: $\geq 20 \times$ kabeldiametern
Tillåten dragkraft:	MAT: 2000 N EDS: 800 N
Temperaturområde:	Fast installation: -50°C till $+100^{\circ}\text{C}$ Sporadisk böjning: -30°C till $+70^{\circ}\text{C}$

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
Andra kabelutföranden mot förfrågan



HITRONIC® HQA hängkabel

Art nr	Benämning	Fibertyp	Antal fibrer	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
Single-mode E 9 OS2					
26640912	HITRONIC® HQA800 6x2E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	9,7	73
26640924	HITRONIC® HQA800 6x4E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	9,7	73
26640948	HITRONIC® HQA800 6x8E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	10,9	92
26640972	HITRONIC® HQA800 6x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	72	10,9	94
26640996	HITRONIC® HQA800 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	12,4	121