

ÖLFLEX® LIFT N

Flexibel vid låga temperaturer, PVC-hisskablar med bärlina

ÖLFLEX® LIFT N kraft- och styrkabel i PVC med bärorgan för hiss/lift, 300/500 V, klass 6, högflexibel, för användning utomhus

Info

Ny produkt, efterföljare till ÖLFLEX® LIFT



Lämplig för användning utomhus



Köldbeständig



Optimal dragavlastning



UV-beständig

Fördelar

Speciell kabeldesign för lång livslängd

Mycket flexibel tack vare extra fintrådiga ledare

Användningsområden

Hisskabel som säkerställer elektrisk integritet inom olika områden av hisskonstruktion

Lämplig för användning i hissar utomhus

Beskrivning på applikationer för kablar ÖLFLEX® CRANE och ÖLFLEX® LIFT finns i bilagan, urvalstabell A3

Montering och riktlinjer för hantering av ÖLFLEX® CRANE-kablar finns i bilagan till katalogen, teknisk tabell T4; för ÖLFLEX® LIFT-kablar se bilagan till katalogen, teknisk tabell T5

Produktegenskaper

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® LIFT N

God väderresistens

Design

Conductor made of bare copper wires
Ledarisolering av PVC-baserat specialmaterial
Bärorgan i plast
Fleecelindning mellan ledare och mantel
Ytermantel av specialbas av PVC

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000826 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000826 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel för hiss
Ledaridentifikation:	Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
Frihängande längd:	se artikellista
Ledaruppbyggnad:	Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
Minsta böjningsradie:	Flexibel : 20 x kabeldiametern
Märkspänning:	U ₀ /U: 300/500 V
Provspänning:	4000 V
Skyddsledare:	G = med gröngul skyddsledare X = utan skyddsledare
Temperaturområde:	Flexibel: -15 °C till +70 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ÖLFLEX® LIFT N

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Max upphängningslängd (m)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
2027019	5 G 1.0	9,8	50	48	129
2027020	7 G 1.0	11,3	80	67,2	190
2027022	12 G 1.0	16,1	80	115,2	370
2027024	18 G 1.0	16,3	60	172,8	430
2027027	24 G 1.0	19,3	60	230,4	595
2027029	36 G 1.0	22	90	345,6	815