

NSSHÖU

Mekaniskt robust gummikabel för gruvdrift och dagbrott

NSSHÖU, VDE, kraft- och styrkabel, gummi, för krävande förhållanden, med inner- och ytermantel, 0,6/1 kV, klass 5, flexibel -25°C till +90 °C, gruvnäring, utomhus

Info

Gruvor

Utomhus

Oljeresistent



Lämplig för användning utomhus



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



UV-beständig

Fördelar

För användning vid mycket hög mekanisk belastning

Enkelledare designad för robusta anslutningskablar till svetsutrustning

Inte antistatisk

Användningsområden

För gruvdrift under och ovan jord

Anslutning för rörlig utrustning och maskiner

Senaste uppdatering (17.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

NSSHÖU

Under extrema miljöförhållanden
Lämplig för användning utomhus samt i torra och fuktiga utrymmen

Produktegenskaper

Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
Oljeresistent enligt EN 60811-404
Mycket skärtålig
Nöttningsresistent

Standarder/Godkännanden

<VDE> NSSHÖU kabelgodkännande enligt VDE 0250-812

Design

Fintrådiga ledare av förtenta koppartrådar
Ledarisolering: gummiblandning typ 3GI3
Invändig mantel: Gummiblandning typ GM1b eller 5GM5
Ytermantel: gummiblandning, typ 5GM5

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000057 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel
Ledaridentifikation:	Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9 Från 6 ledare: svart med vita siffror
Ledaruppbyggnad:	Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 10 x kabeldiametern Fast: 5 x kabeldiametern
Märkspänning:	U ₀ /U: 600/1000 V
Provspänning:	3000 V
Skyddsledare:	G = med grön gul skyddsledare X = utan skyddsledare
Märkström:	Enligt VDE 0298 del 4, tabell 15
Temperaturområde:	Sporadisk rörelse: -25 °C till +90 °C Fast: -40 °C till +90 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

NSSHÖU

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
NSSHÖU-O				
1600500	1 X 16.0	10.9	153,6	260
1600501	1 X 25.0	13.3	240	390
1600502	1 X 35.0	14.4	336	500
1600503	1 X 50.0	16.7	480	680
1600504	1 X 70.0	18.9	672	900
1600505	1 X 95.0	21.0	912	1150
1600506	1 X 120.0	23.3	1152	1440
1600507	1 X 150.0	25.2	1440	1750
1600508	1 X 185.0	28.4	1776	2180
1600509	1 X 240.0	31.4	2304	2790
NSSHÖU-J				
1600516	3 G 1.5	11.8	43,2	200
16005243	4 G 1.5	12.7	57,6	230
16005333	5 G 1.5	13.6	72	280
1600517	3 G 2.5	13.2	72	260
16005253	4 G 2.5	15.4	96	360
16005343	5 G 2.5	16.5	120	420
1600541	7 G 2.5	20.0	168	600
1600544	12 G 2.5	26.0	288	860
16005263	4 G 4.0	16.9	153,6	470
16005353	5 G 4.0	18.2	192	550
16005273	4 G 6.0	18.3	230,4	580
16005363	5 G 6.0	20.6	288	740
16005283	4 G 10.0	22.3	384	950
16005373	5 G 10.0	24.1	480	1100
16005293	4 G 16.0	26.1	614	1400
16005383	5 G 16.0	28.3	768	1720
16005303	4 G 25.0	31.2	960	2000
16005313	4 G 35.0	34.1	1344	2700
16005323	4 G 50.0	41.0	1920	3700