

TRAXLINE POWER ONE 700 C

Högflexibel, skärmad PUR-mantlad enkelledare för användning i släpkedjor

Högflexibel, skärmad PUR-mantlad enkelledare för användning i släpkedjor, halogenfri och UV-beständig. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Åklängder upp till 500 m, klarar upp till 7 miljoner cykler

EMC-skärmad, oljebeständig, brandspridningsklassad

För användning i släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar, även för intern ledningsdragning i utrustningar



Maskin- och anläggningkonstruktion



God kemisk resistens



Flamhämmande



Halogenfri



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Släpkedja

TRAXLINE POWER ONE 700 C



Störningssignaler



UV-beständig

Fördelar

Högflexibel skärmad enkelledare i PUR för installation i släpkedjor

Klarar extremt stora belastningar

Sparar plats jämfört med mångledare

UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar

Även för intern ledningsdragnings i utrustningar

Även lämplig för fast installation på stegar

Kranar och transportörer

Produktegenskaper

Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler

EMC-skärmad

Oljebeständig

UV-beständig och halogenfri

Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

UL AWM-godkänd

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig blank koppar

Ledarisolation av specialblandning på PUR-bas

Skärmfläta av förtent koppar

Ytermantel av specialblandning på PUR-bas, svart

Tekniska data

Märkspänning Uo/U: 0,6/1 kV (VDE), 1 kV (UL)

Minsta böjningsradie: 7,5 x kabeldiametern

Isolationsmotstånd: >100 kOhm x km

Temperaturområde: -40°C till +90°C, UL: -40°C till +80°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE POWER ONE 700 C

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530219	1 X 2,5	6,8	41	72
83530220	1 X 4	7,4	59	93
83530221	1 X 6	8	71	119
83530222	1 X 10	9,2	122	169
83530223	1 X 16	10,4	190	236
83530224	1 X 25	11,9	289	333
83530225	1 X 35	13,9	393	451
83530226	1 X 50	16,5	560	651
83530227	1 X 70	18,3	873	883
83530228	1 X 95	20,3	1029	1099
83530229	1 X 120	22,2	1272	1373
83530230	1 X 150	25	1578	1716
83530231	1 X 185	27,4	1911	2081
83530232	1 X 240	31,1	2451	2685
83530233	1 X 300	35,4	2997	3393