
# ÖLFLEX® 408 P

Nötnings- och oljebeständig styrkabel med mantel av PUR för ökade applikationsskrav - VDE certifierad

ÖLFLEX® 408 P – VDE-certifierad styrkabel i PUR för olje- och slitagebeständig användning i verkstadsindustrin samt i industri- och verktygsmaskiner.

## Info

Olje- och nötningsbeständig
Testad och certifierad kvalitet
Enkel avmantlig tack vare mjukt funktionsskikt






Mekanisk resistens

Oljeresistent

UV-beständig

## Fördelar

Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
Extra funktionsskikt för bättre säkerhet och effektivitet vid industriell och manuell skalning
VDE-testade egenskaper
Bra kombination av pris och kvalitet

## Användningsområden

Kringutrustnings- och apparatkonstruktion
Industrimaskiner
Mät-, styr- och elektriska applikationer
Mycket lämplig för oljiga våta utrymmen i maskin- och produktionslinjer som utsätts för normal mekanisk belastning
Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för utomhusbruk

Senaste uppdatering (17.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# ÖLFLEX® 408 P

## Produktegenskaper
Hög oljeresistens
Nötningsresistent och skärtålig
Yta med låg friktion
Resistent mot hydrolys och mikrober

## Standarder/Godkännanden
VDE Reg.No. 8744

## Design
Ledare av blank fintrådig koppar
Ledarisolering: special-PVC
Ledare tvinnade i lager
Specialtillverkad yttermantel med flera funktionslager
Mantelfärg: Grå (liknar RAL 7001)

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000104<br>ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000104<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel |
| Ledaridentifikation: | Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334 |
| Ledaruppbyggnad: | Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5 |
| Minsta böjningsradie: | Flexibel: 12,5 x kabeldiametern<br>Fast: 4 x kabeldiametern |
| Märkspänning: | $U_0$/U: 300/500 V |
| Provspänning: | 4000 V |
| Skyddsledare: | G = med gröngul skyddsledare<br>X = utan skyddsledare |
| Temperaturområde: | Sporadisk böjning: -15 °C till +70 °C<br>Fast: -40 °C till +80 °C |

## Observera
Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (17.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

# ÖLFLEX® 408 P

Produktinformation

| Art nr | Antal ledare och mm² per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1308802 | 2 X 0.5 | 4,8 | 9,6 | 32 |
| 1308003 | 3 G 0.5 | 5,1 | 14,4 | 39 |
| 1308803 | 3 X 0.5 | 5,1 | 14,4 | 39 |
| 1308004 | 4 G 0.5 | 5,7 | 19,2 | 49 |
| 1308804 | 4 X 0.5 | 5,7 | 19,2 | 49 |
| 1308005 | 5 G 0.5 | 6,2 | 24 | 59 |
| 1308805 | 5 X 0.5 | 6,2 | 24 | 59 |
| 1308007 | 7 G 0.5 | 6,7 | 33,6 | 73 |
| 1308807 | 7 X 0.5 | 6,7 | 33,6 | 73 |
| 1308010 | 10 G 0.5 | 8,6 | 48 | 116 |
| 1308012 | 12 G 0.5 | 8,9 | 57,6 | 129 |
| 1308018 | 18 G 0.5 | 10,5 | 86,4 | 184 |
| 1308025 | 25 G 0.5 | 12,4 | 120 | 256 |
| 1308852 | 2 X 0.75 | 5,4 | 14,4 | 42 |
| 1308103 | 3 G 0.75 | 5,7 | 21,6 | 51 |
| 1308853 | 3 X 0.75 | 5,7 | 21,6 | 51 |
| 1308104 | 4 G 0.75 | 6,2 | 28,8 | 62 |
| 1308854 | 4 X 0.75 | 6,2 | 28,8 | 62 |
| 1308105 | 5 G 0.75 | 6,7 | 36 | 75 |
| 1308855 | 5 X 0.75 | 6,7 | 36 | 75 |
| 1308107 | 7 G 0.75 | 7,3 | 50,4 | 95 |
| 1308857 | 7 X 0.75 | 7,3 | 50,4 | 95 |
| 1308110 | 10 G 0.75 | 9,6 | 72 | 153 |
| 1308112 | 12 G 0.75 | 9,9 | 86,4 | 170 |
| 1308118 | 18 G 0.75 | 11,7 | 129,6 | 245 |
| 1308125 | 25 G 0.75 | 13,8 | 180 | 340 |
| 1308902 | 2 X 1.0 | 5,7 | 19,2 | 49 |
| 1308203 | 3 G 1.0 | 6 | 28,8 | 60 |
| 1308903 | 3 X 1.0 | 6 | 28,8 | 60 |
| 1308204 | 4 G 1.0 | 6,5 | 38,4 | 74 |
| 1308904 | 4 X 1.0 | 6,5 | 38,4 | 74 |
| 1308205 | 5 G 1.0 | 7,1 | 48 | 90 |
| 1308905 | 5 X 1.0 | 7,1 | 48 | 90 |
| 1308207 | 7 G 1.0 | 8 | 67,2 | 118 |
| 1308907 | 7 X 1.0 | 8 | 67,2 | 118 |

Senaste uppdatering (17.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

LAPP

# ÖLFLEX® 408 P

Produktinformation

| Art nr | Antal ledare och mm² per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1308210 | 10 G 1.0 | 10,2 | 86 | 184 |
| 1308212 | 12 G 1.0 | 10,5 | 115,2 | 204 |
| 1308218 | 18 G 1.0 | 12,7 | 172,8 | 303 |
| 1308225 | 25 G 1.0 | 14,7 | 240 | 412 |
| 1308952 | 2 X 1.5 | 6,3 | 28,8 | 64 |
| 1308303 | 3 G 1.5 | 6,7 | 43,2 | 81 |
| 1308953 | 3 X 1.5 | 6,7 | 43,2 | 81 |
| 1308304 | 4 G 1.5 | 7,2 | 57,6 | 99 |
| 1308954 | 4 X 1.5 | 7,2 | 57,6 | 99 |
| 1308305 | 5 G 1.5 | 8,1 | 72 | 125 |
| 1308955 | 5 X 1.5 | 8,1 | 72 | 125 |
| 1308307 | 7 G 1.5 | 8,9 | 100,8 | 161 |
| 1308957 | 7 X 1.5 | 8,9 | 100,8 | 161 |
| 1308312 | 12 G 1.5 | 12 | 172,8 | 286 |
| 1308318 | 18 G 1.5 | 14,4 | 259,2 | 419 |
| 1308325 | 25 G 1.5 | 16,9 | 360 | 580 |
| 1308403 | 3 G 2.5 | 8,1 | 72 | 125 |
| 1308404 | 4 G 2.5 | 8,9 | 96 | 158 |
| 1308405 | 5 G 2.5 | 10 | 120 | 198 |
| 1308407 | 7 G 2.5 | 11,1 | 168 | 259 |
| 1308412 | 12 G 2.5 | 14,8 | 288 | 454 |
| 1308504 | 4 G 4.0 | 10,8 | 153,6 | 241 |
| 1308505 | 5 G 4.0 | 12,1 | 192 | 302 |
| 1308507 | 7 G 4.0 | 13,4 | 268,8 | 394 |
| 1308604 | 4 G 6.0 | 13 | 230,4 | 356 |
| 1308605 | 5 G 6.0 | 14,5 | 288 | 443 |
| 1308607 | 7 G 6.0 | 16 | 403,2 | 579 |
| 1308514 | 4 G 10.0 | 16,2 | 384 | 571 |
| 1308615 | 5 G 10.0 | 18,1 | 480 | 714 |
| 1308617 | 7 G 10.0 | 20 | 672 | 935 |
| 1308624 | 4 G 16.0 | 18,8 | 614,4 | 843 |

Senaste uppdatering (17.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.