ÖLFLEX® 450 P

Slitstark och oljebeständig kabel för handverktyg med slitageindikator

ÖLFLEX® 450 P - Strömkabel med olje- och nötningsresistent gul PUR/PVC dubbelhölje med slitageindikering för användning med handhållen utrustning

Info
Kostnadseffektiv PVC/PUR-dubbelmantel
Integrerad slitageindikator



Mekanisk resistens

Oljeresistent

Fördelar
God kostnadseffektivitet
Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
Signalfärgen på yttermanteln ökar säkerheten och den visuella uppfattningsförmågan
Allvarliga mekaniska skador på den gula yttermanteln blir synliga tack vare den röda innermanteln

Användningsområden
Bärbara handhållna elektriska apparater så som borrar, slipmaskiner eller sticksågar
Förlängningskabel
Bärbara apparater för hem och trädgård
Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för utomhusbruk

Produktegenskaper
God oljeresistens
Nötningsresistent och skärtålig
Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Yta med låg friktion
Resistent mot hydrolys och mikrober

Senaste uppdatering (16.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® 450 P

Standarder/Godkännanden
Enligt VDE 0250/0285

Design
Ledare av blank fintrådig koppar
Ledarisolering: baserad på PVC
Partvinnade ledare
Innermantel: PVC - röd
Yttermantel: PUR - gul

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
Ledaridentifikation:	Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
Ledaruppbyggnad:	Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie:	Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern Fast: 4 x kabeldiametern
Märkspänning:	U_0/U: 300/500 V
Provspänning:	3000 V
Skyddsledare:	G = med gröngul skyddsledare X = utan skyddsledare
Temperaturområde:	Flexibel: -5 °C till +70 °C Fast: -40 °C till +80 °C

Observera
Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (16.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

ÖLFLEX® 450 P

Produktinformation

Art nr	Antal ledare och mm² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
ÖLFLEX® 450 P				
0012101	2 X 1.0	8	19,2	82
0012102	3 G 1.0	8.4	29	89
0012202	3 G 1.5	9.3	43	120
00122033	4 G 1.5	10.1	58	160
00122043	5 G 1.5	10.9	72	179
0012302	3 G 2.5	10.8	72	186
00123043	5 G 2.5	13.6	120	283

Senaste uppdatering (16.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16