J-H(ST)H...BD

Halogenfri installationskabel enligt VDE 0815

J-H(ST)H...BD - telekommunikationinstallationskabel, solid ledare/ stationär användning, star quads, statisk folie, halogen-fri/ mycket flamhämmande, VDE 0815

Info
Enligt DIN VDE 0815



Flamhämmande

Halogenfri

Störningssignaler

Fördelar
Används för att möta de ökade brandskyddskraven för skydd av människor och värdefull utrustning
Avger inte giftiga eller frätande gaser i händelse av brand och motstår brandspridning
Aluminiumlaminerad statisk skärm av plastfolie med förtent biledare minimerar störningar från högfrekventa, elektromagnetiska fält
Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
J-H(ST)H ...BD Brandlarmskabel är märkt med frasen "Fire alarm cable" med jämna mellanrum på yttermanteln. Den används därför speciellt för installationer i brandlarmssystem

Användningsområden
Den här halogenfria, flamtåliga kabeln med statisk skärm dras fast vid telefon-, mät- och signalöverföring i kommunikationsenheter och växlar i telekommunikationsanläggninar i alla klasser
För fast installation på och under puts, i torra och fuktiga utrymmen

Produktegenskaper
Flamskyddad enligt DIN VDE 0472-804 / 08.83, Testmetod C

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

J-H(ST)H...BD

Halogenfri enligt EN 50267-2-1/-2

Standarder/Godkännanden
Enligt DIN VDE 0815
typ J-H(ST)H...BD

Design
Solid blank kopparledare
Ledarisolering av halogenfri specialblandning
Ledare tvinnade till stjärnfyror, 5 stjärnfyror är tvinnade till en bunt, buntar är tvinnade i lager
Folielindning,
statisk skärmning via aluminiumlaminerad plastfilm med biledare av koppar
Yttermantel av halogenfri specialblandning
Färg på yttermantel: grå (RAL 7001)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000829 ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000829 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel
Ledaridentifikation:	enligt VDE 0815, se bilaga T10
Driftkapacitans:	max 120 nF/km
Koppling:	K1: ca. 300 pF/100 m K9-12: ca. 100 pF/100 m
Minsta böjningsradie:	Fast: 8 x kabeldiametern
Provspänning:	Ledare/Ledare: 800 V Ledare/Skärm: 800 V
Slingresistans:	0,6 mm: max 130 Ohm/km 0,8 mm: max 73,2 Ohm/km
Ledararea:	0,6 mm: 0,28 mm^2 0,8 mm: 0,50 mm^2
Temperaturområde:	Sporadisk böjning: -5 °C till +50 °C Fast: -30 °C till +70 °C

Observera
Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
Kopparbas: EUR 100/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
Icke LAPP-produkt
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

J-H(ST)H...BD

Art nr	Antal par och diameter per ledare (mm)	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
30017787	2 x 2 x 0,8	7	25	77
30017788	4 x 2 x 0,8	9,2	45	135

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16