MarineSignal+ YOZs 250 V

Skärmad datakabel med innermantel

Datakabel med skalningstråd och marina godkännanden. Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

EMC-skärmad och halogenfri
Mycket bra brandegenskaper
Används i kontroll-, larm-, tele- och datakommunikation



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Flamhämmande

Halogenfri

Oljeresistent

Störningssignaler

Fördelar

Skärmad datakabel med marina godkännanden
Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

Senaste uppdatering (05.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

MarineSignal+ YOZs 250 V

Användningsområden
Kontroll, alarm, tele- och datakommunikation

Produktegenskaper
Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2 , IEC 60332-3-22)
Marint godkänd
Hydrolysbeständig
EMC-skärmad
Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd

Standarder/Godkännanden
DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS
IEC 60092-350/-351/-376

Design/Utförande
Ledare av fåtrådig blank koppartråd
Ledarisolation av tvärbunden XLPE, siffermärkt
Innermantel av halogenfritt material
Fläta av förtent koppar
Yttermantel av polyolefin, mörkgrå

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Siffermärkta ledare
Drifttoppspänning:	250 V
Minsta böjningsradie:	4 x kabeldiametern
Provspänning:	1500 V
Temperaturområde:	Installationstemperatur -20 °C till +70 °C, Drifttemperatur -40 °C till +70 °C Ledartemperatur max: 90 °C

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (05.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

MarineSignal+ YOZs 250 V

Art nr	Antal ledare och mm^2 per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
1112025	2 X 0,75	8	47	111
1112026	3 X 0,75	8,5	54	122
1112027	4 X 0,75	9,1	61	137
1112028	5 X 0,75	9,7	75	159
1112029	2 X 1,0	8,6	51	125
1112030	3 X 1,0	9	60	168
1112031	4 X 1,0	9,6	76	158
1112032	5 X 1,0	10,2	85	175

Senaste uppdatering (05.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16