

SH-CI-U-U 250 V

Oskärmad kontroll- och instrumentkabel för fartyg 150/250 V

Flexibel kabel för marina applikationer med reducerad diameter för trånga utrymmen. Halogenfri med goda brandegenskaper.

Info

Certifierad för marina applikationer

Förbättrade egenskaper i händelse av brand

God flexibilitet



Flamhämmande



Halogenfri



Mekanisk resistens

Fördelar

Certifierad för marina applikationer

Begränsar brandspridning, rökdensitet samt giftiga gaser i händelse av brand, för hög säkerhet i utrymmen med många människor

Hög flexibilitet för trånga utrymmen

Användningsområden

För kontroll- och instrumentutrustningar i alla typer av utrymmen i fartyg

UV-beständig men bör skyddas från saltvatten

Produktegenskaper

Halogenfri enligt IEC 60754-1

Korrosiva gaser enligt 60754-2

Rökutveckling enligt IEC 61034

Brandspridning enligt IEC 60332-1-2, 60332-3-22

Flourinnehåll enligt IEC 60684-2

Design/Utförande

Ledare av fintrådig blank koppartråd

Ledarisolation av HF XLPE-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-376

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SH-CI-U-U 250 V

Yttermantel av SHF1-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-376, grå

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Svarta ledare med vita siffror, med eller utan grön/gul skyddsledare
Ledaruppbyggnad:	Fintrådiga ledare enligt IEC 60228, klass 5
Minsta böjningsradie:	Fast: 4 x kabeldiametern (upp till diameter 25 mm) 6 x kabeldiametern (diameter över 25 mm)
Märkspänning:	250 V
Provspänning:	1500 VAC
Temperaturområde:	Fixed: -40° C to +90° C Vid installation: -15° C till +90° C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SH-CI-U-U 250 V

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
11112020	2 x 0,5	5,5	10	36
11112021	3 x 0,5	5,8	14	50
11112022	3 G 0,5	5,8	14	50
11112023	4 x 0,5	6,2	19	54
11112024	4 G 0,5	6,2	19	54
11112025	7 x 0,5	7,3	34	78
11112026	7 G 0,5	7,3	34	78
11112027	10 x 0,5	9,2	48	112
11112028	10 G 0,5	9,2	48	112
11112029	14 x 0,5	9,9	67	147
11112030	14 G 0,5	9,9	67	147
11112031	19 x 0,5	11,2	91	185
11112032	19 G 0,5	11,2	91	185
11112033	24 x 0,5	12,9	115	207
11112034	24 G 0,5	12,9	115	207
11112035	30 x 0,5	13,6	144	227
11112036	30 G 0,5	13,6	144	227
11112037	37 x 0,5	14,9	178	281
11112038	37 G 0,5	14,9	178	281
11112039	2 x 0,75	6,3	14	57
11112040	3 x 0,75	6,6	22	68
11112041	3 G 0,75	6,6	22	68
11112042	4 x 0,75	7,2	29	80
11112043	4 G 0,75	7,2	29	80
11112044	7 x 0,75	8,7	50	112
11112045	7 G 0,75	8,7	50	112
11112046	10 x 0,75	10,8	72	157
11112047	10 G 0,75	10,8	72	157
11112048	14 x 0,75	11,9	101	203
11112049	14 G 0,75	11,9	101	203
11112050	19 x 0,75	13,2	137	261
11112051	19 G 0,75	13,2	137	261
11112052	24 x 0,75	15,5	173	329
11112053	24 G 0,75	15,5	173	329
11112054	30 x 0,75	16,6	216	403

SH-CI-U-U 250 V

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
11112055	30 G 0,75	16,6	216	403
11112056	37 x 0,75	17,9	266	482
11112057	37 G 0,75	17,9	266	482
11112058	2 x 1	6,6	19	64
11112059	3 x 1	6,9	29	76
11112060	3 G 1	6,9	29	76
11112061	4 x 1	7,5	38	95
11112062	4 G 1	7,5	38	95
11112063	7 x 1	9,1	67	137
11112064	7 G 1	9,1	67	137
11112065	10 x 1	11,6	96	194
11112066	10 G 1	11,6	96	194
11112067	14 x 1	12,5	134	248
11112068	14 G 1	12,5	134	248
11112069	19 x 1	14,1	183	323
11112070	19 G 1	14,1	183	323
11112071	24 x 1	16,6	231	409
11112072	24 G 1	16,6	231	409
11112073	30 x 1	17,5	288	490
11112074	30 G 1	17,5	288	490
11112075	37 x 1	18,9	355	583
11112076	37 G 1	18,9	355	583
11112077	2 x 1,5	7,6	29	74
11112078	3 x 1,5	8	43	93
11112079	3 G 1,5	8	43	93
11112080	4 x 1,5	8,9	58	115
11112081	4 G 1,5	8,9	58	115
11112082	7 x 1,5	10,5	101	182
11112083	7 G 1,5	10,5	101	182
11112084	10 x 1,5	13,5	144	260
11112085	10 G 1,5	13,5	144	260
11112086	14 x 1,5	14,8	202	337
11112087	14 G 1,5	14,8	202	337
11112088	19 x 1,5	16,6	274	444
11112089	19 G 1,5	16,6	274	444

SH-CI-U-U 250 V

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
11112090	24 x 1,5	19,6	346	564
11112091	24 G 1,5	19,6	346	564
11112092	30 x 1,5	20,7	432	678
11112093	30 G 1,5	20,7	432	678
11112094	37 x 1,5	22,5	533	824
11112095	37 G 1,5	22,5	533	824
11112096	2 x 2,5	8,7	48	95
11112097	3 x 2,5	9,1	72	126
11112098	3 G 2,5	9,1	72	126
11112099	4 x 2,5	10	96	159
11112100	4 G 2,5	10	96	159
11112101	7 x 2,5	12,1	168	255
11112102	7 G 2,5	12,1	168	255
11112103	10 x 2,5	15,5	240	363
11112104	10 G 2,5	15,5	240	363
11112105	14 x 2,5	17	336	492
11112106	14 G 2,5	17	336	492
11112107	19 x 2,5	18,9	456	642
11112108	19 G 2,5	18,9	456	642
11112109	24 x 2,5	22,5	576	818
11112110	24 G 2,5	22,5	576	818
11112111	30 x 2,5	23,8	720	996
11112112	30 G 2,5	23,8	720	996
11112113	37 x 2,5	25,9	888	1215
11112114	37 G 2,5	25,9	888	1215