


H05V-K <HAR>

Europeiskt <HAR> kabelcertifikat

H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flammhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

Info

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
<HAR>



Fördelar

Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <VDE><HAR>. <HAR>-märkningen är speciellt viktigt om kabeln används och skickas inom Europa.

Användningsområden

Intern ledningsdragning i apparater
Skyddad installation i och på belysningsutrustningar
Signalsystem i rör på och i puts

Produktegenskaper

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Spole: d1 = 18 mm, d2 = 200 mm, b = 85 mm

Standarder/Godkännanden

Ingen konstruktionscertifierad färg för ledarisolering enligt EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent
<HAR> kabelcertifikat enligt EN 50525-2-31

Design

Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
Ledarisolering: baserad på PVC

Tekniska data

Senaste uppdatering (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

H05V-K <HAR>

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
Ledaruppbyggnad:	Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie:	Enligt EN 50565-1 4 x kabeldiametern för normal användning; 2 x kabeldiametern vid försiktig böjning
Märkspänning:	U ₀ /U: 300/500 V
Provspänning:	2000 V
Märkström:	VDE 0298 Del 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Temperaturområde:	Fast: -40 °C till +70 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

H05V-K <HAR>

Art nr	E-nummer	Ledarfärg	Ledararea (mm²)	Yttre diameter (mm)	m/ring	m/spole	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4510001	0319902	Grön/gul	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510011	-	svart	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510021	0320082	blå	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510141	0320832	mörkblå	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510031	0320172	brun	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510111	0320692	gul	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510121	-	grön	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510071	0320532	violett	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510081	-	rosa	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510091	0320602	orange	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510041	0320262	röd	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510051	0320352	vit	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510061	0320442	grå	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510161	-	ultra-marinblå	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510921	-	mörkblå/vit	0.5	2.1 - 2.5	100	-	4,8	9
4510002	0319912	Grön/gul	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510012	0320002	svart	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510022	-	blå	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510142	0320842	mörkblå	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510032	0320182	brun	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510112	0320702	gul	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510122	0320772	grön	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510072	0320542	violett	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510082	-	rosa	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510092	0320612	orange	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510042	0320272	röd	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510052	0320362	vit	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510062	0320452	grå	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510922	-	mörkblå/vit	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510162	-	ultra-marinblå	0.75	2.2 - 2.7	100	-	7,2	12
4510003	0319922	Grön/gul	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510013	0320012	svart	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510023	0320102	blå	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510143	0320852	mörkblå	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15

H05V-K <HAR>

Art nr	E-nummer	Ledarfärg	Ledararea (mm²)	Yttre diameter (mm)	m/ring	m/spole	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4510033	-	brun	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510113	0320712	gul	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510123	0320782	grön	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510073	0320552	violett	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510083	-	rosa	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510093	0320622	orange	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510043	0320282	röd	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510053	0320372	vit	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510063	0320462	grå	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510163	-	ultra-marinblå	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510923	-	mörkblå/vit	1	2.4 - 2.8	100	-	9,6	15
4510001S	-	Grön/gul	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510011S	-	svart	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510021S	-	blå	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510141S	-	mörkblå	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510031S	-	brun	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510111S	-	gul	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510121S	-	grön	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510071S	-	violett	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510081S	-	rosa	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510091S	-	orange	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510101S	-	transparent	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510041S	-	röd	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510051S	-	vit	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510061S	-	grå	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510161S	-	ultra-marinblå	0.5	2.1 - 2.5	-	250	4,8	9
4510002S	-	Grön/gul	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510012S	-	svart	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510022S	-	blå	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510142S	-	mörkblå	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510032S	-	brun	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510112S	-	gul	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510122S	-	grön	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510072S	-	violett	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12

H05V-K <HAR>

Art nr	E-nummer	Ledarfärg	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	m/ring	m/spole	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4510082S	-	rosa	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510092S	-	orange	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510102S	-	transparent	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510042S	-	röd	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510052S	-	vit	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510062S	-	grå	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510162S	-	ultra-marinblå	0.75	2.2 - 2.7	-	250	7,2	12
4510003S	-	Grön/gul	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510013S	-	svart	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510023S	-	blå	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510143S	-	mörkblå	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510033S	-	brun	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510113S	-	gul	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510123S	-	grön	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510073S	-	violett	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510083S	-	rosa	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510093S	-	orange	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510103S	-	transparent	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510043S	-	röd	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510053S	-	vit	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510063S	-	grå	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
4510163S	-	ultra-marinblå	1	2.4 - 2.8	-	250	9,6	15
Maxi-ring								
4510011X	-	svart	0.5	2.1 - 2.5	600	-	4,8	9
4510021X	-	blå	0.5	2.1 - 2.5	600	-	4,8	9
4510141X	-	mörkblå	0.5	2.1 - 2.5	600	-	4,8	9
4510061X	-	grå	0.5	2.1 - 2.5	600	-	4,8	9
4510041X	-	röd	0.5	2.1 - 2.5	600	-	4,8	9
4510051X	-	vit	0.5	2.1 - 2.5	600	-	4,8	9
4510012X	-	svart	0.75	2.2 - 2.7	500	-	9,6	13
4510022X	-	blå	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7,2	13
4510142X	-	mörkblå	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7,2	13
4510002X	-	Grön/gul	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7,2	13
4510062X	-	grå	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7,2	13

H05V-K <HAR>

Art nr	E-nummer	Ledarfärg	Ledararea (mm²)	Yttre diameter (mm)	m/ring	m/spole	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4510092X	-	orange	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7,2	13
4510042X	-	röd	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7,2	13
4510072X	-	violett	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7,2	13
4510052X	-	vit	0.75	2.2 - 2.7	500	-	7,2	13
4510013X	-	svart	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9,6	15
4510033X	-	brun	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9,6	15
4510023X	-	blå	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9,6	15
4510143X	-	mörkblå	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9,6	15
4510003X	-	Grön/gul	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9,6	15
4510063X	-	grå	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9,6	15
4510093X	-	orange	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9,6	15
4510043X	-	röd	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9,6	15
4510053X	-	vit	1.0	2.4 - 2.8	400	-	9,6	15

H05V-K <HAR>

