

ÖLFLEX® VFD Slim (LAPP USA)

Skärmad servomotorkabel med reducerad diameter

Skärmad servomotorkabel med reducerad diameter, dubbla EMC-skärmar för extra störningssäkerhet. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

UL/CSA-godkännande för Nordamerika

UV-beständig, kan även förläggas direkt i jord

Barriärtape som motverkar strömspikar till skärm

**LAPP USA**

Maskin- och anläggningkonstruktion



Lämplig för användning utomhus



Flamhämmande



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Störningssignaler



UV-beständig

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® VFD Slim (LAPP USA)

Fördelar

Skärmad servokabel med reducerad diameter
UL TC ER-godkänd för export till Nordamerika
Dubbla EMC-skärmar för extra störningssäkerhet

Användningsområden

Servodrifter
I våta och torra miljöer, även utomhus
Fast installation på kabelstege samt i och på maskin

Produktegenskaper

UL/CSA-godkännande för Nordamerika
TC-ER (TrayCable ExposedRun)-godkännande för öppen installation på kabelstegar
Barriärtape som motverkar strömspikar till skärm
UV-beständig, kan även förläggas direkt i jord
Brandspridningsklassad enligt UL vertical tray test, CSA FT4

Standarder/Godkännanden

UL: TC-ER enligt UL 1277, MTW enligt UL 1063, WTTC enligt UL 2277, AWM 20886
UL Oil Res I / II
NEC: Class 1 Division 2 enligt NEC artikel 336,501
Canada: c(UL) CIC/TC FT4 CSA AWM I / II A / B FT4
Europa: CE

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig förtent koppar
Ledarisolation av speciell "LAPP Surge Guard"-blandning
Barriärtape
Al-folie och förtent kopparfläta
Ytermantel av specialblandning av termoplastisk polymer, svart

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Svart med vita siffror och grön/gul skyddsledare
Märkspänning Uo/U:	UL/CSA TC: 600V UL WTTC: 1000V, UL Flexible motor supply: 1000V
Ledaruppbyggnad:	1.0-16mm ² : Class 5 Fine Wire 4-2 AWG: Class K Fine Wire
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 7,5 x kabeldiametern
Temperaturområde:	UL/CSA TC: -25 °C to +90 °C Fast: -40 °C till +105 °C, flexibel: -25 °C till +105 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.



ÖLFLEX® VFD Slim (LAPP USA)

Art nr	Antal ledare och mm²/AWG per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
OLFLEX® VFD Slim				
761804	4 G 1,0	10	78	165
761604	4 G 1,5	11,6	90	186
761404	4 G 2,5	12,6	129	198
761204	4 G 4	14,1	177	268
761004	4 G 6	17,2	265	403
760804	4 G 10	22,3	433	670
760604	4 G 16	25,2	640	918
760404	4 G AWG 4	30,1	894	1365
760204	4 G AWG 2	35,4	1272	1992