

(J)-H(ST)H...BD brandlarmskabel

Halogenfri kabel med röd ytermantel för fast dragning

(J)-H(ST)H...BD - brandlarmskabel med röd mantel, halogenfri, bunttvinnad, folieskärmad, för fast dragning utanpå eller under puts



Flamhämmande



Halogenfri



Störningssignaler

Fördelar

Används för att möta de ökade brandskyddskraven för skydd av människor och värdefull utrustning

Avger inte giftiga eller frätande gaser i händelse av brand och motstår brandspridning

Aluminiumlaminerad statisk skärm av plastfolie med förtent biledare minimerar störningar från högfrekventa, elektromagnetiska fält

Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)

Användningsområden

Den här halogenfria, flamtåliga kabeln med statisk skärm dras fast vid telefon-, mät- och signalöverföring i kommunikationsenheter och växlar i telekommunikationsanläggningar i alla klasser

För fast installation på och under puts, i torra och fuktiga utrymmen

Produktegenskaper

Flamskyddad enligt DIN VDE 0472-804 / 08.83, Testmetod C

Halogenfri enligt EN 50267-2-1/-2

Design

Solid blank kopparledare

Ledarisolering av halogenfri specialblandning

Ledare tvinnade till stjärnfyror, 5 stjärnfyror är tvinnade till en bunt, buntar är tvinnade i lager

Folielindning,

statisk skärmning via aluminiumlaminerad plastfilm med biledare av koppar

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

(J)-H(ST)H...BD brandlarmskabel

Yttermantel av halogenfri specialblandning
Färg på yttermantel: eldröd (RAL 3000)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000829 ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000829 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel
Ledaridentifikation:	enligt VDE 0815, se bilaga T10
Driftkapacitans:	max 120 nF/km
Koppling:	K1: ca. 300 pF/100 m K9-12: ca. 100 pF/100 m
Minsta böjningsradie:	Fast: 8 x kabeldiametern
Provspänning:	Ledare/Ledare: 800 V Ledare/Skärm: 800 V
Slingresistans:	0,6 mm: max 130 Ohm/km 0,8 mm: max 73,2 Ohm/km
Ledararea:	0,6 mm: 0,28 mm ² 0,8 mm: 0,50 mm ²
Temperaturområde:	Sporadisk böjning: -5 °C till +50 °C Fast: -30 °C till +70 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 100/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma

Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

(J)-H(ST)H...BD brandlarmskabel

Art nr	Antal par och diameter per ledare (mm)	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
(J)-H(ST)H...BD brandlarmskabel				
30017798	2 x 2 x 0,8	7	25	77
30017801	10 x 2 x 0,8	11,3	106	250