

ÖLFLEX® SERVO Core Line enligt SEW (PVC)

Servokablage enligt SEW®, kablat och testat



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Tillförlitlighet



Kontaktdonsenhet med standardkåpa



Vattentät

Fördelar

Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
Lapp kvalitetsstandarder

Användningsområden

Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
Träbearbetningsmaskiner
For travel distances up to 10 m
För statiska och dynamiska krav
Kedjor användningsområden

Produktegenskaper

Core Line för lätt belastning i energikedjor
Ny PVC-servoledning, skärmad
Innovativt koncept

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Core Line enligt SEW (PVC)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Ledaridentifikation:	Supply cores: colored with white printing Brown with white printing: V / L2 Black with white printing: U/L1/C/L + Grå med vit text: W/L3/D/L-GN/GE skyddsledare Styrledare: WS, SW
Ledaruppbyggnad:	Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie:	Kedjor användningsområden: 7,5x kabeldiametern Fast: 4 x kabeldiametern
Märkspänning:	Ledare för kraft och signal: IEC U ₀ /U: 600/1000 V UL/CSA: 1000 V
Provspänning:	Ledare/Ledare: 4 kV Ledare/Skärm: 4 kV
Skyddsledare:	G = med gröngul skyddsledare
Temperaturområde:	Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C) Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
Böjningar:	5 miljoner cykler

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

SEW® är ett registrerat varumärke som tillhör SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal

Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Fler produkter och längder online, se <https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/>

Böjningsradie i kedjan: Givarkablar 15 x kabeldiametern

ÖLFLEX® SERVO Core Line enligt SEW (PVC)

Art nr	Längd (m)	LENZE® enhetsbeteckning	Ytterdiameter i mm	SEW-enhetsbeteckning	Statisk	Ledningstvärsnitt	Kopparindex kg/1000 stycken	Andra mått	Förp.
5440000011	10.0	01994875	8,4	-	-	5x2x0,25	521,16	-	-
5440000012	10.0	13327429	8,4	-	-	5x2x0,25	521,16	-	-
5440000013	10.0	13602659	8,4	-	-	5x2x0,25	521,16	-	-
5440000015	10.0	13621998	9	-	-	6x2x0,25	590,85	-	-
5440000016	10.0	18127843	9	-	-	6x2x0,25	590,85	-	-
Motorkablar									
70430251	10.0	-	-	05904544	•	4G 1,5	880	Andra längder finns tillgängliga	1
70430250	10.0	-	-	13324853	•	4G1,5+3x1	1510	Andra längder finns tillgängliga	1
Kablage för signalöverföringssystem									
70430249	10.0	-	-	13324535	•	6x2x0,25	695	Andra längder finns tillgängliga	1
70430252	10.0	-	-	1995405	-	6x2x0,25	718	Andra längder finns tillgängliga	1