


UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

Kontaktdon M12/M16 med ansluten stamkabel

Prefabricerad M12/M16-stamledning (PUR yttermantel) för enkel anslutning till passiva S/A-distributörer och för flexibla applikationer (kabelkedja).



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Utrymmeskrav



Släpkedja



Vattentät

Fördelar

Anslutningskabel för M8 splitterboxar med 4-10 portar

Istället för individuell kabeldragning används mångledarkabel (masterkabel) som anslutning av splitterboxen

Hybridkabel för både signal och kraft

Produktegenskaper

Vinklat uttag M12 till öppen ledningsände, halogenfritt

Vinklad M16 hona till öppen ände

Lämplig för släpkedjor

PWIS-fri

Design

Ledartvärnsnitt:

M16: Spänning 0,75 mm², signal: 0,34 mm²;

M12: 0,14 mm²

Ledarisolering: PP (M12), PVC (M16)

Yttermantel: PUR, svart

UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material:	Contact: CuZn Contact surface: Ni/Au Knurl: Nickel-plated brass Gripping body: TPU, flame-retardant, self-extinguishing
Skyddsklass:	IP 67 IP 65/IP 67/IP 68 (M12)
Omgivningstemperatur (drift):	Plug/socket -25 °C to +90 °C Fast dragning -40 °C till +90 °C -40 °C till +80 °C (M12) Rörlig -5 °C till 80 °C
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A 1,5 A (M12)

Observera

Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UNITRONIC® SENSOR M12 | M16

Art nr	Benämning	Längd (m)	Märkspänning (V)	Förp.
22260607	AB-C8-5,0PUR-M16FA	5	125	1
22260608	AB-C8-10,0PUR-M16FA	10	125	1
10-polig (8 x signal - 2 överbryggade, 2 x kraft)				
22260609	AB-C10-5,0PUR-M16FA	5	125	1
12-polig (10 x signal - 2 överbryggade, 2 x kraft)				
22260611	AB-C12-5,0PUR-M16FA	5	125	1
22260614	AB-C14-10,0PUR-M16FA	10	125	1