


EPIC® POWER LS1 F6

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC® LS1 - Koppling för hankontakter för kabelförlängningar

Info

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Maximalt skydd mot vibrationer



Mekanisk resistens



Monteringstid



Optimal dragavlastning



Utrymmeskrav

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 F6



Robust



Integrerad SKINTOP®-förskruvning



Störningssignaler



Vattentät



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Hög ström/spänning på liten yta, perfekt lösning för exempelvis elmotorer

EMC-optimerad

Säker att använda i fältinstallationer tack vare hög skyddsklass

Användningsområden

Anläggningsteknik

Servomotorer och servokablage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V):

630 V (2 mm kontakter)

250 V (1 mm kontakter)

Stötspänning:

6 kV (2 mm kontakter)

4 kV (1 mm kontakter)

Märkström:

26A/3 + jord + 4, 25A/5 + jord (2 mm kontakter)

7 A (1 mm kontakter)

Miljöklass:

3

Kontaktmotstånd:

< 4 mOhm

Poltal:

Guldpläterad mässing

Antal poler:

3+PE+4(2mm/1mm)

5+PE(2mm)

Anslutningsmetoder:

Krimpavslutning: 0,5–4,0 mm² (2 mm kontakt)

Krimpslutning: 0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontakter)

Material:

Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing

Insats: PA,

Packning: FPM

Skyddsklass:

IP68 (10h/1m)

Antal matningar:

500

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 F6

Standarder/Godkännanden:

Godkänd enligt VDE-REG nr. B25

UL File Number: E249137

Temperaturområde:

-25°C upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® POWER LS1 F6

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontaktelement inkluderade	Klämningsintervall max	Klämområde (mm)	Insatskonfiguration	Antal / förp.
LS1 F6 skarvdon, 5+PE, hane						
73000012	LS1 F6	6	11	8,5 - 11	5+PE	5
73000014	LS1 F6	-	11	8,5 - 11	5+PE	20
73000013	LS1 F6	6	15,5	10,5 - 15,5	5+PE	5
73000015	LS1 F6	-	15,5	10,5 - 15,5	5+PE	20
76133000	LS1 F6	6	15,5	7,5 - 15,5	5+PE	5
76133510	LS1 F6	-	15,5	7,5 - 15,5	5+PE	20
44420095	LS1 F6 med 2 mm kontakter för upp till 4 mm ²	6	17	14 - 17	5+PE	5
44420094	LS1 F6	-	17	14 - 17	5+PE	20
LS1 F6 skarvdon, 3+PE+4, hane						
73000008	LS1 F6	8	11	8,5 - 11	3+PE+4	5
73000010	LS1 F6	-	11	8,5 - 11	3+PE+4	20
73000009	LS1 F6	8	15,5	10,5 - 15,5	3+PE+4	5
73000011	LS1 F6	-	15,5	10,5 - 15,5	3+PE+4	20
76134000	LS1 F6	8	15,5	7,5 - 15,5	3+PE+4	5
76134510	LS1 F6	-	15,5	7,5 - 15,5	3+PE+4	20
44420093	LS1 F6 med 2 mm kontakter för upp till 4 mm ²	8	17	14 - 17	3+PE+4	5
44420092	LS1 F6	-	17	14 - 17	3+PE+4	20