

EPIC® M23 insatser 17-polig D-Sub

Insatser för M23 Cirkulära kontaktdon


EPIC® M23 hylsor 17 poler för D-Sub-kontakter på rulle för M23-serien av runda kontakter

Info

för D-Sub-bandkontakter

för automatiserad produktion med krimpmaskiner

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft



God kemisk resistens



Mekanisk resistens



Monteringstid



Robust



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Optimal montering tack vare användning av D-Sub-kontakter på rulle

Senaste uppdatering (08.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® M23 insatser 17-polig D-Sub

Användningsområden

Anläggningsteknik
Mät- och styrteknik
Apparatkonstruktion

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V):	enligt IEC 61984: 50 V
Stötspänning:	0,8 kV
Märkström:	4 A
Miljöklass:	3
Kontaktmotstånd:	< 4 mOhm
Poltal:	Delvis guldpläterad mässing
Antal poler:	17 17x1 mm D-Sub-kontakter
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,08 - 0,56 mm ²
Antal matningar:	50
Temperaturområde:	-25°C upp till +125°C

Observera

Hylsorna är lämpliga för både han- och honkontakter. Till en komplett anslutning behövs en P-komponent och en E-komponent. P-komponent = moturs, E-komponent = medurs

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® M23 insatser 17-polig D-Sub

Art nr	Artikelbeskrivning	Insatser	Insatskonfiguration	Antal / förp.
Insatser 17-poliga, E-del = högerroterande (kontaktschema medurs)				
44420128	E-Medurs	Utan kontakter, för D-Sub krimpstift på rulle	17	5
44420129	E-Medurs	Utan kontakter, för D-Sub krimpstift på rulle	17	20
44420130	E-Medurs	Utan kontakter, för D-Sub krimphylsa på rulle	17	5
44420131	E-Medurs	Utan kontakter, för D-Sub krimphylsa på rulle	17	20
44420133	P-Moturs	Utan kontakter, för D-Sub krimpstift på rulle	17	20
44420134	P-Moturs	Utan kontakter, för D-Sub krimphylsa på rulle	17	5
44420135	P-Moturs	Utan kontakter, för D-Sub krimphylsa på rulle	17	20

EPIC® M23 insatser 17-polig D-Sub