

EPIC® H-D 15 för svarvade kontakter


Högpoliga insatser för vridna krimpkontakter

H-D-kontaktdonsinsatsen har tagits fram för användning där det krävs ett stort antal kontakter. Den är idealisk för styrsystem.

Info
För snabb bearbetning av svarvade kontakter
Tillverkad i Tyskland







Maskin- och anläggningkonstruktion

Utrymmeskrav

Robust

Fördelar
H-D serien är lämplig för applikationer som kräver många kontakter

Användningsområden
Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Styrteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V):	IEC: 250 V UL: 250 V

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 15 för svarvade kontakter

Stötspänning:	2.5 kV
Märkström:	IEC: 10 A UL: 10 A
Miljöklass:	3
Kontaktmotstånd:	< 2 mOhm
Poltal:	Hård silver/guldpläterad kopparlegering
Antal poler:	15 + PE
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm^2
Antal matningar:	100
Certifikat:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 15 för svarvade kontakter

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Benämning	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
11283200	H-D 15 SCM	hane	bearbetad	1 - 15	5
11282200	H-D 15 BCM	hona	bearbetad	1 - 15	5

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16