


EPIC® H-DD 42

H-DD-serien med svarvade kontaktelement - Maximalt antal kontakter på minimal yta.

Kontaktdonsinsatsen har tagits fram för ett stort antal poler på en liten yta, vilket betyder att en liten kåpdesign kan användas.

Info

Större antal kontakter på liten yta



Maskin- och anläggningkonstruktion



Utrymmeskrav

Fördelar

H-DD-serien, med svarvade kontaktelement, är utvecklad för maximalt antal kontakter på minimal yta vilket möjliggör användande av mindre kåpor.

Användningsområden

Maskinteknik
Ljus- och ljudteknik
Plastindustri

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V):

IEC: 250 VUL: 600 VCSA: 600 V

Stötspänning:

2.5 kV

Märkström:

IEC: 10 A

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-DD 42

	UL: 8,5 A
	CSA: 10 A
Miljöklass:	2
Kontaktmotstånd:	< 3 mOhm
Poltal:	Hård silver/guldpläterad kopparlegering
Antal poler:	42 + PE
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm ²
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-DD 42

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Benämning	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
H-DD 42 krimpanslutning					
11285100	H-DD 42 SCM	hane	bearbetad	1 - 42	5
11286100	H-DD 42 BCM	hona	bearbetad	1 - 42	5