

EPIC® verktyg för MC 2,5 svarvade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon



Produktegenskaper

Styrdon och pressbackar avsedda för krimpverktyget 11147000 och krimpmaskinen 11147001

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® verktyg för MC 2,5 svarvade kontakter

Art nr	E-nummer	Artikelbeskrivning	Insatser	Area (min) mm ²	Area (max) mm ²	Version	Övrigt	Antal / förp.
Verktyg								
11147000	1661756	EPIC® TOOL CRIMP HAND	-	-	-	-	-	1
11147001	-	Krimpsmaskin	Utan pressbackar, utan styrdon	-	-	Pneumatisk, 5 - 10 bar	-	1
11147100	-	EPIC® TOOL DIE H-D 1.6, H-BE 2.5, MC 2.5, MH 4.0	-	0,14	4	-	-	1
11147200	-	Styrdon	-	-	-	För krimpverktyg 11147000, 11147001	För kontakter: H-D 1,6 svarvade, H-BE svarvade, MC 2,5 svarvade MC 2.5 stansade	1

EPIC® verktyg för MC 2,5 svarvade kontakter



11147001