

EPIC® Verktyg för MC 3,6 svarvade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktidon



Produktegenskaper

Styrdon och pressbackar avsedda för krimpverktyget 11147000 och krimpmaskinen 11147001

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® Verktyg för MC 3,6 svarvade kontakter

Art nr	E-nummer	Artikelbeskrivning	Insatser	Area (min) mm ²	Area (max) mm ²	Version	Antal / förp.
Verktyg							
11147000	1661756	EPIC® TOOL CRIMP HAND	-	-	-	-	1
11147001	-	Krimpmaskin	Utan pressbackar, utan styrdon	-	-	Pneumatisk, 5 - 10 bar	1
11147110	-	EPIC® TOOL DIE MC 3.6 vridna 1,5-2,5 mm ²	-	1,5	2,5	-	1
11147120	-	EPIC® TOOL DIE MC 3.6 vridna 4,0-10 mm ²	-	4	10	-	1
11147210	-	EPIC® TOOL LOC MC 3.6 vridna	-	-	-	-	1

EPIC® Verktyg för MC 3,6 svarvade kontakter



11147001