

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS

Stålarmerade PTFE-kablar för högre mekanisk belastning

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - ståltrådsarmerad PTFE-kraftkabel för ökad mekanisk påfrestning, DNV GL-certifierad för fartygsbyggnad och dieselmotorkonstruktion, upp till +260°C

Info

God termisk och mekanisk prestanda

Robust kabeldesign

GL - Germanischer Lloyd-godkänd



Flamhämmande



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Temperaturbeständig

Fördelar

Tät fläta av galvaniserad ståltråd skyddar mot mekanisk påverkan

Liten ytterdiameter för maximal vikt- och utrymmesbesparing

Germanischer Lloyd-certifierad för installation i dieselmotorer för fartyg

Användningsområden

Extremt höga temperaturer och mekanisk belastning kräver kablar med speciell isolering och armering

Huvudapplikationer

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS

- Varvsindustri
 - Signalsystem
 - Övervakningsenheter
 - Dieselmotorer
 - Ångkokare
 - Turbintillverkning
- Elektronik för industri och sjöfart, skeppsel

Produktegenskaper

Flamhämmande

Resistent mot spänningssprickor vid kraftiga svängningar i omgivningstemperaturen

Hög dielektrisk styrka och hög nötningsresistens

Hög töjningsresistens och rivtålighet

Endast lämpad för installation i torra förhållanden

Standarder/Godkännanden

Germanischer Lloyd (GL) Certifikat nr. 5449871 HH

Design

Ledare av fintrådig förnicklad koppartråd

PTFE-baserad ledarisolering

Partvinnade ledare

Impregnerad glasfiberfläta

Fläta av galvaniserad ståltråd

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001578

ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001578

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation:

Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9

Version med 7 ledare:

gn/ye, bl, bn, bk, bk, bk, tr

Ledaruppbyggnad:

Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie:

Fast: 5 x kabeldiametern

Märkspänning:

U₀/U 300/500 V

enligt GL: 250 V

Provspänning:

1500 V

Skyddsledare:

G = med gröngul skyddsledare

X = utan skyddsledare

Temperaturområde:

Fast: -190 °C till +260 °C

Enligt GL: +205 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS				
0091120	2 X 1.5	5.7	29	93
0091121	3 G 1.5	6.1	43	102
00911223	4 G 1.5	6.6	58	130
00911233	5 G 1.5	7.3	72	149
0091124	7 G 1.5	8	101	180