

## EPIC® MCR 16


Insatsvariationen erbjuder stor flexibilitet. Lämplig för maskin- och anläggningsinstallatiner, tryckpressar och rack/panel-teknologi.

Ramsystemen möjliggör en gemensam användning av olika moduler i en kåpa, men bara i kombinationen av stiftram och stiftingsats

### Info

Ramsystem för modulinsatser

Olika funktioner kan kombineras i samma kontaktdon



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft

### Fördelar

Hög flexibilitet tack vare möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon

Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer

### Produktegenskaper

Modulram MCR "hane" är tillverkad för användning av stiftingsatser, modulram MCR "hona" för hylsinsatser

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002310

ETIM 5.0 Klassificering: Fixeringram för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002310

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Fästram för industriellt kontaktdon

Standarder/Godkännanden:

Godkänd enligt VDE-REG nr. A870

UL-testad:

UL File Number: E75770

Senaste uppdatering (04.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® MCR 16

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**EPIC® MCR 16**

| Art nr          | Benämning | Slots | Version | Antal / förp. |
|-----------------|-----------|-------|---------|---------------|
| MCR 16 modulram |           |       |         |               |
| 10381400        | MCR 16 S  | 5     | hane    | 5             |
| 10381500        | MCR 16 B  | 5     | hona    | 5             |