

EPIC® MH LWL Modul LC

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

EPIC® MH LWL-modul för fiberkabel med LC-kontakt

Info

Fibermodul för mottagning av 6 konfektionerade LC-kontakter i en modul

Modulärt kontaktdonssystem, matningsbart med marknadsstandard



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Störningssignaler

Fördelar

Fibermodul för mottagning av 6 konfektionerade LC-kontakter i en modul

Ingen EMC-påverkan på dataöverföringen för ljusledare

EPIC® MH är kompatibel med marknadsstandarden

Integrerat kopplingselement (sleeve) i en modul för direkt förbindelse och exakt positionering av förbindelsen

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according to EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Användningsområden

Maskinteknik

Förnyelsebar energi

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH LWL Modul LC

Testutrustningens konstruktion
Anläggningsteknik
Järnvägs- / fordonskonstruktion

Tekniska data

Brännbarhet:	UL94 V-0
Antal poler:	6
Material:	PA Polyamid
Antal matningar:	500
Temperaturområde:	-40°C till +120°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® MH LWL Modul LC

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Slots	Antal / förp.
44423340	EPIC® MHS 6 LWL LC	hane	6	1	1
44423341	EPIC® MHB 6 LWL LC	hona	6	1	1