

EPIC® STA 20 Lödanslutning

Den beprövade STA-serien med fjäderklämanslutning


Kontaktgonsinsatsen för lödningsanslutning är idealisk för kopplingsskåp. Dessutom har den starka kontaktfjädrar.

Info

För tillförlitlig signalöverföring i svåra miljöförhållanden

Robust fjäderkontakter

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion

Fördelar

Bra och säker anslutning tack vare en kraftig fjäderkonstruktion

Den beprövade STA-serien med fjäderklämanslutning

Användningsområden

Styrsystem

Rack-teknologi

Laboratorium

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V):

IEC: 24 V AC, 60 V DC

UL: 48 V

CSA: 48 V

Märkström:

IEC: 7 A

UL: 7 A

CSA: 7 A

Senaste uppdatering (15.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 20 Lödanslutning

Miljöklass:	2
Kontaktmotstånd:	< 3 mOhm
Poltal:	Förtennt kopparlegering
Antal poler:	20
Anslutningsmetoder:	Lödanslutning: upp till 1,5 mm ²
Skalningslängd (mm):	5
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C upp till +80 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® STA 20 Lödanslutning

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
STA 20 lödanslutning				
10500200	STA 20 SL	hane	1 - 20	5
10502200	STA 20 FL	Fjäder	1 - 20	5