EPIC® H-A 10 TG


Dessa kontaktdon är mycket användbara tack vare den kompakta kåpan.

Den låga hylskåpan har bultar för en enkel spak och en direkt kabelingång. Den är lämplig för användning i elektroniklaboratorier.

Info
Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
Kapslingsklass testad enligt UL50E
Hög konstruktion: Mer plats inuti för kabeldragningen







Maskin- och anläggningkonstruktion

Mekanisk resistens

Robust

Vattentät

Fördelar
Liten och smidig för trånga utrymmen

Användningsområden
Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Styrteknik
Laboratorium

Produktegenskaper
Kabeldon, låg
Låsbultar för längsbygel
Rak kabelingång

Senaste uppdatering (16.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 TG

Versioner med eller utan krage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: aluminiumlegering, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 10 TG

Produktinformation

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Krage	Antal / förp.
H-A kabelkåpa med rak kabelingång och låsbultar för längsbygel					
10446000	H-A 10 TG 13,5	-	13,5	ja	5
10446100	H-A 10 TG 16	-	16	ja	5
19446000	H-A 10 TG M20	20	-	-	5
19446100	H-A 10 TG M25	25	-	-	5

Senaste uppdatering (16.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16