

EPIC® H-A 16 TBFH-LB



Dessa kontaktdon är mycket användbara tack vare den kompakta kåpan.

Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel och rak kabelingång.

Info

Större internt utrymme för kabeldragning

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Liten och kompakt, för applikationer med stort antal kontakter

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Styrteknik

Laboratorium

Produktegenskaper

Skarvkåpa, hög

Längsbygel

Rak kabelingång

Versioner med eller utan krage

Senaste uppdatering (29.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 TBFH-LB

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: aluminiumlegering, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® H-A 16 TBFH-LB

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Krage	Antal / förp.
H-A Hög skarvkåpa med rak kabelingång och längsbygel					
70480200	H-A 16 TBFH-LB 16	-	16	ja	5
70480400	H-A 16 TBFH-LB 21	-	21	ja	5
79480200	H-A 16 TBFH-LB M20	20	-	-	5
79480400	H-A 16 TBFH-LB M25	25	-	-	5