

UNITRONIC® SENSOR HD M12

Givarkablar: Lämpiga för livsmedelsindustrin

Sensor-/ställdonsanslutningsledning i hygienisk design för Food & Beverage, 4-polig, M12 gänga och högkvalitativa V4A-räfflor i rostfritt stål, kapslingsklass IP65/IP67/IP68/IP69

Info

IP69 för högtrycksrengöring

-40 °C till +105 °C



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Halogenfri



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Släpkedja



Temperaturbeständig



Vattentät

Fördelar

Slät design lätt att rengöra

Garanterad densitet genom uppfyllnad av högsta IP-klass

Senaste uppdatering (23.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR HD M12

Rostfri låsmutter tålig mot korrosion
Ljusa färger för enklare visuell upptäckt av bakteriell nedsmutsning

Användningsområden

Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
Frysanläggningar, kylager
"Washdown" område med frekvent användning av rengöringsmedel

Produktegenskaper

Lämplig för släpkedjor
M12 hane/hona till öppen ände, 4-polig

Standarder/Godkännanden / Norm references / Approvals

ECOLAB®
Industristandard inom området professionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
FDA 21 CFR 177.2600
Speciell tätningsspackning för livsmedelsindustrin i USA

Design

Ledaredimension: 0,34 mm²
Färgkod:
4-pin: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
Ytermantel: Halogenfri TPE

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel
Material:	Material kontakt: CuSn Plätering: Ni/Au Material låsmutter: Rostfritt stål (V4A) Material kåpa: PP
Minsta böjningsradie:	Fast: 5 x kabeldiametern Flexibel: 10 x kabeldiametern
Skyddsklass:	IP65/IP67/IP68/IP69
Omgivningstemperatur (drift):	Fast installation -40 °C till +105 °C Flexibel: -25 °C till +105 °C
Kodning:	A-kod
Märckström:	4 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (23.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR HD M12

Art nr	Benämning	Antal poler	Längd (m)	Design	Märkspänning (V)	PU
Plug						
22262040	AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD	4	2	rak	250	1
22262041	AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD	4	5	rak	250	1
22262060	AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD	4	7,5	rak	250	1
22262042	AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD	4	10	rak	250	1
22262061	AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD	4	15	rak	250	1
Hona						
22262043	AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD	4	2	rak	250	1
22262044	AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD	4	5	rak	250	1
22262062	AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD	4	7,5	rak	250	1
22262045	AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD	4	10	rak	250	1
22262063	AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD	4	15	rak	250	1
22262046	AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD	4	2	vinklad	250	1
22262047	AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD	4	5	vinklad	250	1
22262064	AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD	4	7,5	vinklad	250	1
22262048	AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD	4	10	vinklad	250	1
22262065	AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD	4	15	vinklad	250	1