


## EPIC® H-A 48 TG

Robusta kåpor för 3 insatser

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar och med rak kabelingång.

### Info

Robusta och kompakta metallkåpor för dubbla insatser H-A 48



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

### Fördelar

Tre olika insatser, var och en passande storlek H-A 16, kan integreras i denna kåpa. Hög flexibilitet M40-kåpa utbyggbar till M50 med SKINTOP 53112083 (klämområde 27-35 mm)

### Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning  
Styrteknik

### Produktegenskaper

Kabelkåpa  
Låsbutar för tvärbyglar  
Rak kabelingång  
Versioner med eller utan krage

Senaste uppdatering (19.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 48 TG

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material:

Kåpa: aluminiumlegering, grå

Bygel: zinkpläterat stål

Packning: NBR

Skyddsklass:

IP65 (matat utförande)

Temperaturområde:

-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**EPIC® H-A 48 TG**

| Art nr                                                         | Artikelbeskrivning | M  | PG | Krage | Förpackningsenhet |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|-------|-------------------|
| H-A kabelkåpa med rak kabelingång och låsbultar för tvärbyglar |                    |    |    |       |                   |
| 10631800                                                       | H-A 48 TG 29       | -  | 29 | ja    | 1                 |
| 10631900                                                       | H-A 48 TG 29       | -  | 29 | -     | 1                 |
| 19631800                                                       | H-A 48 TG M32      | 32 | -  | -     | 1                 |
| 19636600                                                       | H-A 48 TG M40      | 40 | -  | -     | 1                 |