

EPIC® SENSOR M12/M12

M12 panelgenomföring, skärmad för CAN/DevieNet/ givarkabelanslutning

Sensor/manöverdon styrschåp genomföring bipolar/skruvmontering (A-kodad)



DeviceNet CANopen



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Störningssignaler



Vattentät

Fördelar

Plug & Play för flexibla anslutningslösningar
M12 kontakt på båda sidor

Produktegenskaper

För CANopen/DeviceNet-applikationer
(A-kodade)
För givar/ställdons förbindning
Bipolärt/gångat montage

Design

M12, 5-polig, A-kodad panelgenomföring
M12 hane till M12 hona
Skärmad version

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061

ETIM 5.0 Class-Description: Monteringsstickkontakt för

Senaste uppdatering (20.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12/M12

	sensor/ställdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002061 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Inbyggd sensor-aktor-kontakt
Material:	Kontaktmaterial: CuSn Kontaktplätering: Au Material insats: PA66 Material låsmutter: Förnicklad mässing Packning: NBR
Skyddsklass:	IP 67
Omgivningstemperatur (drift):	Hane/hona -25°C till +85°C
Kodning:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Märkström:	4 A

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® SENSOR M12/M12

Art nr	Benämning	Antal poler	Märkspänning (V)	Förp.
Panelgenomföring				
22262020	AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH	5	24	1