

EPIC® DATA FT IE

Panelgenomföring för Industriell Ethernet

Det integrerade uttaget, som är lämpligt för en direkt anslutning till kretskort, är avsett för Ethernet-system i krävande industrimiljöer.



Produktegenskaper

För både front- och bakmontage
M12 chassidon för PCB-anslutning
För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå

Standarder/Godkännanden

M12 D-kod enligt IEC 61076-2-101, M12 X-kod enligt IEC 61076-2-109
M12 D-kod: Cat.5 enligt ISO/IEC 11801 M12 X-kod: Cat.6A enligt ISO/IEC 11801

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061

ETIM 5.0 Class-Description: Monteringsstickkontakt för sensor/ställdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002061

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Inbyggd sensor-aktor-kontakt

Skyddsklass:

IP 67

Omgivningstemperatur (drift):

-25°C till +85°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® DATA FT IE

Art nr	Benämning
Panelgenomföring M12, hona till hona D-kod	
22262022	AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH
M12 chassikontakt X-kod hona för frontmontage, lödkontakter lämpkiga för kretskort,	
21700617	ED-IE-M12F-X-FM
M12 inbyggd kontakt uttag för bakväggsmontering, lödkontakter för kretskort, X-kodad	
21700618	ED-IE-M12F-X-RM