

## EPIC® H-B 10 TBFH

H-B kåpor enligt industristandard.

Universell hög kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och rak kabelgång.

### Info

Större internt utrymme för kabeldragning

Tvärbygelversion med 2 byglar för ökad säkerhet



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

### Fördelar

Kompakt kåpa för längs- eller tvärbygel. Det finns ett lämpligt alternativ för alla applikationer.

### Användningsområden

Anläggningsteknik  
Ljus- och ljudteknik  
Plastindustri

### Produktegenskaper

Skarvkåpa, hög

Senaste uppdatering (17.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 10 TBFH

Tvärbyglar  
Rak kabelingång  
Versioner med eller utan krage

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktidon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**EPIC® H-B 10 TBFH**

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Krage	Förpackningsenhet
H-B hög skarvkåpa med rak kabelingång och tvärbyglar					
70040400	H-B 10 TBFH 21	-	21	ja	10
70040600	H-B 10 TBFH 29	-	29	ja	10
79040400	H-B 10 TBFH M25	25	-	-	10
79040600	H-B 10 TBFH M32	32	-	-	10

Senaste uppdatering (17.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16