
EPIC® SIGNAL M17 A3

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC® M17 SIGNAL panelmonteringsbas, vinklad, rörlig

Info
310° roterbar kabelingång
Kontakterna måste beställas separat
Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion

Mekanisk resistens

Optimal dragavlastning

Utrymmeskrav

Störningssignaler

Vattentät

Fördelar
Kompakt konstruktion: Tar lite plats
EMC-skydd

Användningsområden
Feedback-/signalkablar

Tekniska data
Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M17 A3

Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V):	IEC: 48 V AC, 74 V DC
Stötspänning:	1,5 kV
Märkström:	3,6 A
Miljöklass:	3
Poltal:	Guldpläterad mässing
Antal poler:	Kontakter: 8 (1 mm), 17 (0,6 mm)
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,06 - 0,56 mm^2 (0,6 mm kontakter) Krimpanslutning: 0,06 - 1,0 mm^2 (1 mm kontakter)
Material:	Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing Insats: PA, Packning: FPM
Skyddsklass:	IP 67
Antal matningar:	100
Temperaturområde:	-40 °C till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® SIGNAL M17 A3

Produktinformation

Art nr	Artikelbeskrivning	Montage	Insatskonfiguration	Antal / förp.
M17 A3 vinklat och roterbart chassidon med fyrkantsfläns				
44423114	EPIC® M17 hona	Ø 2,7 mm (4x)	8	5
44423112	EPIC® M17 hane	Ø 2,7 mm (4x)	8	5
44423115	EPIC® M17 hona	Ø 2,7 mm (4x)	17	5
44423113	EPIC® M17 hane	Ø 2,7 mm (4x)	17	5

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16