

EPIC® M23 Insatser 12-poliga PCB-anslutning (löd)

Insatser för M23 Cirkulära kontaktdon


EPIC®-hylsor 12-vägs för kretskort till M23-serien runda kontakter

Info

Med lödkontakter för PCB-kort

Endast för kontaktdonstyp A1, B1, B2

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft



God kemisk resistens



Mekanisk resistens



Monteringstid



Robust



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Insatser med lödanslutning lämplig för kretskortsmontage. Idealisk i kombination med B1/B2 chassikåpor för bakmontage

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® M23 Insatser 12-poliga PCB-anslutning (löd)

Användningsområden

Anläggningsteknik
Mät- och styrteknik
Apparatkonstruktion

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V):	enligt IEC 61984: 100 V
Stötspänning:	1,5 kV
Märkström:	7 A
Miljöklass:	3
Kontaktmotstånd:	< 4 mOhm
Poltal:	Guldpläterad mässing
Antal poler:	12 12*1 mm lödningskontakter
Anslutningsmetoder:	Ø 1,0 mm stift för lödning på kretskort. Stiftlängd från kåpans bakkant B1/B2: 4 mm
Antal matningar:	100
Temperaturområde:	-25°C upp till +125°C

Observera

Hylsorna är lämpliga för både han- och honkontakter. Till en komplett anslutning behövs en P-komponent och en E-komponent. P-komponent = moturs, E-komponent = medurs

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® M23 Insatser 12-poliga PCB-anslutning (löd)

Art nr	Artikelbeskrivning	Insatser	Kontaktelement inkluderade	Insatskonfiguration	Antal / förp.
Insatser 12-poliga, P-del = vänsterroterande (kontaktschema moturs)					
44420107	P-Moturs	Med stift för lödning (PCB)	12	12	5
44420108	P-Moturs	Med hylsor för lödning (PCB)	12	12	5
Insatser 12-poliga, E-del = högerroterande (kontaktschema medurs)					
44420066	E-Medurs	Med stift för lödning (PCB)	12	12	5
44420106	E-Medurs	Med hylsor för lödning (PCB)	12	12	5

EPIC® M23 Insatser 12-poliga PCB-anlutning (löd)

