

EPIC® H-B 16 SDRH-LB

H-B kåpor enligt industristandard.



Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, sidokabelingång och lock.

Info

Lock i metall med robust gångjärn

Längsbygel med lyft funktion för snabb och enkel öppning av donen

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Större internt utrymme för kabeldragning

Standardkåpor. Brett användningsområde

Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

Senaste uppdatering (08.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 SDRH-LB

Produktegenskaper

Chassikåpa, hög
Längsbygel
1 kabelingång
Skyddslock, metall

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) UL50 Type 12 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-B 16 SDRH-LB

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Antal / förp.
H-B panelmonterad hög chassikåpa med 1 kabelingång, lock och längsbygel				
70114200	H-B 16 SDRH-LB 21	-	21	5
70114400	H-B 16 SDRH-LB 29	-	29	5
79114200	H-B 16 SDRH-LB M25	25	-	5
79114400	H-B 16 SDRH-LB M32	32	-	5