

EPIC® H-B 16 TS


H-B kåpor enligt industristandard.

Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, för tvärbyglar och med sidokabelingång .

Info

Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Standardkåpor. Brett användningsområde

Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

Produktegenskaper

Kabeldon, låg

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TS

Låsbutar för tvärbyglar
Sidokabelingång
Version med krage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material:

Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå

Bygel: zinkpläterat stål

Packning: NBR

Skyddsklass:

IP65 (matat utförande)

Kapslingsklass testad enligt UL50E

Standarder/Godkännanden:

Godkänd enligt VDE-REG nr. B437

UL-testad:

UL File Number: E75770

Temperaturområde:

-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-B 16 TS

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Krage	Antal / förp.
H-B kabelkåpa med sidokabelingång och låsbultar för tvärbyglar					
10082000	H-B 16 TS 21	-	21	ja	5
10092000	H-B 16 TS 29	-	29	ja	5
19082000	H-B 16 TS M25	25	-	ja	5
19092000	H-B 16 TS M32	32	-	ja	5