



EPIC® SIGNAL M23 G6

Cirkulära kontaktdon till servokablar och givare

EPIC® M23 panel base for bore hole, back wall assembly

Info

Tillverkad i Tyskland



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft



God kemisk resistens



Robust



Störningssignaler

Fördelar

Snabb och enkel montering

Endast ett M25-hål behövs

Användningsområden

Anläggningsteknik

Servomotorer och servokablage

Mät- och styrteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 G6

Klassificering ETIM 6:	ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods Packning: FPM
Skyddsklass:	IP68 (10h/1m)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras) UL File Number: E249137
Temperaturområde:	-25°C upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® SIGNAL M23 G6

Art nr	Benämning	Kodning	Montage	Antal / förp.
M23 G6 chassidon för enhålsmontage med kontramutter, bakmontage				
44420071	M23 G6	svart (N)	M25 x 1,5 (med mutter)	5
44420073	M23 G6	svart (N)	M25 x 1,5 (med mutter)	20