


## EPIC® H-B 48 AD-LB

H-B kåpor för 2 insatser.

Den robusta och stora panelmonterade basen består av kåpan, en längsgående bygel, en tätning och ett lock i termoplast och är lämplig för applikationer inom områdena maskintillverkning och anläggningsteknik.



### Fördelar

Den stora och robusta kåpan för dubbla insatser i samma kontaktdon. Kraft och signal i ett kontaktdon

### Användningsområden

Anläggningsteknik  
Plastindustri

### Produktegenskaper

Chassikåpa  
Längsbygel  
Plastlock  
Flatpackning inkluderad

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material:

Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå

Bygel: zinkpläterat stål

Packning: NBR

Skyddsklass:

IP65 (matat utförande)

Temperaturområde:

-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 48 AD-LB

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**EPIC® H-B 48 AD-LB**

| Art nr                                 | Artikelbeskrivning | M  | Antal / förp. |
|----------------------------------------|--------------------|----|---------------|
| H-B chassikåpa med lock och längsbygel |                    |    |               |
| 10152000                               | H-B 48 AD-LB       | AG | 1             |