

EPIC® H-B 6 SDRL-LB


H-B kåpor enligt industristandard.

Universell kåpa för rektangulära kontaktdon med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock

Info

Lock i metall med robust gångjärn

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

De mest kompakta kåporna i H-B-serien. För insatser med höga elektriska egenskaper

Användningsområden

Anläggningsteknik

Styrteknik

Plastindustri

Produktegenskaper

Chassikåpa, låg

Längsbygel

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 SDRL-LB

2 kabelingångar
Skyddslock, metall

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material:

Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå

Bygel: zinkpläterat stål

Packning: NBR

Skyddsklass:

IP65 (matat utförande)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)

Standarder/Godkännanden:

Godkänd enligt VDE-REG nr. B437

UL-testad:

UL File Number: E75770

Temperaturområde:

-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-B 6 SDRL-LB

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Antal / förp.
H-B panelmonterad chassikåpa med 2 kabelingångar, lock och längsbygel				
10009000	H-B 6 SDRL-LB 16	-	16	10
19009000	H-B 6 SDRL-LB M20	20	-	10
79016600	H-B 6 SDRL-LB M25	25	-	10