


EPIC® SOLAR MFF Y-Splitter

Robusta och tåliga solarkablage lämpliga för photovoltaic system

Info

Nya versioner med ny solarkabel

ÖLFLEX® SOLAR XLR



Fördelar

Y-splitter för parallellkoppling av solarmoduler. EPIC® SOLAR Splitter installeras på baksidan av solpanelen eller fasaden. Y-splitterkablarna är ingjutna med ÖLFLEX® SOLAR-kablar för att uppnå högsta pålitlighet.

Användningsområden

Y-splitter för snabb och enkel parallellanslutning

Produktegenskaper

Robust, UV-beständig och väderresistent

TÜV Rheinland: pågående

100% testade kablage med lägsta kontaktmoståndet för maximal kraftöverföring

Tekniska data

Märkspänning (V):	1000 V AC/DC
Stötspänning:	8 kV
Märkström:	30 A 19 A vid 85 °C
Miljöklass:	3
Skyddsklass:	IP68 (10h/1m)
Skyddsklass:	II
Temperaturområde:	-40 °C till +105 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR MFF Y-Splitter

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® SOLAR MFF Y-Splitter

Art nr	Benämning	Area (mm ²)	Längd (m)	Kopparindex (kg/km)	PU
44428058	EPIC® SOLAR MFF XLR 6,0mm ² 0,5m	6	0,5	36,3	10