

EPIC® H-DD 108


H-DD-serien med svarvade kontaktelement - Maximalt antal kontakter på minimal yta.

Insatsen för rektangulära kontaktdon, som har ett stort antal kontakter, är idealisk för användning inom plastindustrin.

Info

Större antal kontakter på liten yta

Även tillgänglig som EPIC® H-DD 216



Maskin- och anläggningkonstruktion



Utrymmeskrav

Fördelar

H-DD-serien, med svarvade kontaktelement, är utvecklad för maximalt antal kontakter på minimal yta vilket möjliggör användande av mindre kåpor.

Användningsområden

Maskinteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V):

IEC: 250 VUL: 600 VCSA: 600 V

Stötspänning:

2.5 kV

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-DD 108

Märkström:	IEC: 10 A UL: 8,5 A CSA: 10 A
Miljöklass:	2
Kontaktmotstånd:	< 3 mOhm
Poltal:	Hård silver/guldpläterad kopparlegering
Antal poler:	108 + PE
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm ²
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-DD 108

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Benämning	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
H-DD 108 krimpanslutning					
11285300	H-DD 108 SCM	hane	bearbetad	1 - 108	5
11286300	H-DD 108 BCM	hona	bearbetad	1 - 108	5